

## 外壳螺钉连接 - SACC-M12-SCO NUT - 1552243

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




M12 SPEEDCON外壳螺钉连接，用于M12孔式插针，带O形环，适用于所有支持SPEEDCON的THR及波峰焊接插芯

### 优势

- ✓ 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- ✓ 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
- ✓ SPEEDCON速连技术可节省接线时间



### 关键商业数据

包装单位	60 STK
最小订货量	60 STK
GTIN	 4 046356 162111
GTIN	4046356162111
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABQZCA

### 技术数据

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧)

#### 常规

注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
插 / 拔周期	> 100
扭矩	1.5 Nm ... 2 Nm (安装侧)

# 外壳螺钉连接 - SACC-M12-SCO NUT - 1552243

## 技术数据

### 常规

安装类型	板前安装 M12 x 1
------	--------------

### 材料

螺圈材料	镀镍铜
标识材料	锌模铸 ( 镀镍 )
密封材料	EPDM

### 电缆

标准/规格	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
-------	-----------------------------


### 标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 产品图



## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002350

## 外壳螺钉连接 - SACC-M12-SCO NUT - 1552243

### 分类

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

### 认证

#### 认证

---

认证

EAC

---

防爆认证

---

#### 认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

---