



AR60

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
AR60	1015741

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数

技术参数

配件组	辅助校准
描述	用于不同传感器的激光辅助校准，激光等级 2 (IEC 60825): 勿看光束!
扫描范围从...到	≤ 60 m

分类

ECl@ss 5.0	27279210
ECl@ss 5.1.4	27279210
ECl@ss 6.0	27279210
ECl@ss 6.2	27279210
ECl@ss 7.0	27279210
ECl@ss 8.0	27279210
ECl@ss 8.1	27279210
ECl@ss 9.0	27273607
ETIM 5.0	EC002558
ETIM 6.0	EC002558
UNSPSC 16.0901	32131023

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com