

SAK系列, 附件
AP AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



根据需要, 可提供厚度为 1.5 或 2.5mm 的规格。

- 位于设备背面
- 安装在剪板材中
- 组件支架内或组件支架上
- 在仪器工程、测量设备等上

订货数据

类型	AP AKZ4
订货号	0294460000
版本	SAK系列, 附件, 端板, 1.5 mm, 米色, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190466268
最小包装数	20 个

数据页

**SAK系列, 附件
AP AKZ4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	1.5 mm	高度	27 mm
深	24.5 mm	净重	1.15 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直接安装	类型	侧板
------	------	----	----

材料参数

材料	PA 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	SAK系列, 附件	安装导轨	无
------	-----------	------	---

分类

ETIM 3.0	EC000886	UNSPSC	30-27-18-21
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

认证

认证



ROHS 一致