

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781


Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettori maschio D-SUB miniaturizzati per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 25



### Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Pezzi/conf.                         | 1 PZ  |
| GTIN                                | <br>4 046356 796569 |
| GTIN                                | 4046356796569   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150,000 g   |
| Numero tariffa doganale             | 85369010  |
| Paese di origine                    | Stati Uniti   |
| Sales Key                           | CK2421  |

### Dati tecnici

#### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 57,1 mm |
| Altezza    | 75,8 mm |
| Profondità | 63 mm   |

#### Condizioni ambientali

|   |                  |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)              | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) | -20 °C ... 70 °C |

#### Generalità

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tensione nominale $U_N$             | 25 V AC |
|                                     | 60 V DC |
| Corrente max. ammessa (per segnale) | 2 A     |
| N. poli                             | 25      |
| Segnalazione stato                  | No      |

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

### Dati tecnici

#### Generalità

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Posizione d'installazione | a scelta |
|---------------------------|----------|

#### Dati di collegamento

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione collegamento    | Livello di campo                             |
| Collegamento                  | Connessione Push-in                          |
| Lunghezza di spelatura        | 8 mm   |
| Sezione conduttore rigida     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG        | 26 ... 14                                    |

#### Dati di collegamento 2

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Denominazione collegamento | Livello di controllo     |
| Collegamento               | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti        | 1                        |
| N. poli                    | 25                       |

#### Normative e prescrizioni

|  |              |
|--|--------------|
| Attacco a norma                        | CSA          |
| Norme/Disposizioni                     | IEC 60664    |
|  | DIN EN 50178 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento  | 1,2 kV       |
| Grado d'inquinamento                   | 2            |
| Categoria di sovratensione             | II           |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0           |


#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
|            | Lead 7439-92-1   |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni                         |
|            | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads" |

### Disegni

# Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

Schema di collegamento



## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250300 |
| eCl@ss 4.1 | 27250300 |
| eCl@ss 5.0 | 27250300 |
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002780 |
| ETIM 5.0 | EC002780 |
| ETIM 6.0 | EC002780 |
| ETIM 7.0 | EC002780 |

# Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

## Classifiche

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11     | 39121421 |
| UNSPSC 12.01  | 39121421 |
| UNSPSC 13.2   | 39121421 |

## Omologazioni


### Omologazioni


#### Omologazioni


CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSAus / EAC / EAC / cULus Recognized / cCSAus

#### Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                            |   |   |         |
|----------------------------|---|---|---------|
| CSA                        |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 2122203 |
| Tensione nominale UN       |   | 105 V   |         |
| Corrente nominale IN       |   | 2 A   |         |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |   | 26-14   |         |

|                            |   |   |               |
|----------------------------|---|---|---------------|
| UL Recognized              |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Tensione nominale UN       |   | 125 V   |               |
| Corrente nominale IN       |   | 2 A   |               |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |   | 26-14   |               |

|                            |   |   |               |
|----------------------------|---|---|---------------|
| cUL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Tensione nominale UN       |   | 125 V   |               |
| Corrente nominale IN       |   | 2 A   |               |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |   | 26-14   |               |

# Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

## Omologazioni

|                            |  |   |         |
|----------------------------|--|---|---------|
| CSAus                      |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 2122203 |
| Tensione nominale UN       |  | 105 V   |         |
| Corrente nominale IN       |  | 2 A   |         |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil |  | 28-14   |         |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|--|---------------|

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| EAC |  | RU C-DE.A*30.B.01742 |
|-----|--|----------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| cULus Recognized |  |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| cCSAus |  |
|--------|--|

## Accessori

### Accessori

#### Cavo di sistema

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 1 m

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

### Accessori

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 2 m

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 3 m

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 4 m

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 6 m

---

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

### Accessori

Cavi - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Cavo intestato schermato con un connettore maschio e uno femmina D-SUB, lunghezza variabile

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - 2305473



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 1 m

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - 2305486



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 2 m

---

Cavi - CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - 2305499



Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); collegamento 2: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 3 m

---

Cavi - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Cavo intestato schermato con due connettori femmina D-SUB, lunghezza cavo variabile

---

### Segnamorsetti non siglati

## Modulo d'interfaccia - VIP-3/PT/D25SUB/M - 2903781

### Accessori

#### Segnamorsetti - UC-TM 4 - 0818111



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120

#### Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

#### Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

#### Nastro Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

#### Nastro Zack - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862



Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 4