

工业以太网  
IE-FCM-USB-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



检修接口 FrontCom<sup>®</sup> Micro IP65 中带 USB

订货数据

类型	IE-FCM-USB-A
订货号	<a href="#">1018840000</a>
版本	FrontCom Micro USB 耦合, USB 2.0, 类型 A
GTIN (EAN)	4032248730094
最小包装数	10 个

工业以太网  
IE-FCM-USB-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

最大壁厚	3 mm	最小壁厚	1 mm
净重	28.1 g		

温度

工作温度	-40 °C...+70 °C	存储温度	
安装温度			

下载

UL认证	DUXR.E316369.pdf
------	------------------

PB47 USB /M12 I通用参数

外壳基本材料	PA UL 94 V0	安装方式	开关柜, 分线盒
屏蔽	360° 屏蔽插针	布线	类型 A
物品描述	FrontCom Micro USB 耦合, USB 2.0	端口 2	USB A
端口 1		防护等级	IP 65, 符合DIN EN 60529 标准
颜色	USB A 黑色		


标准

连接器标准	IEC 61076-3-107	证书号 (cULus)	E316369
-------	-----------------	-------------	---------

分类

ETIM 3.0	EC000674	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04

认证


认证			
ROHS	一致		

工业以太网  
IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



安装开孔

