

## 测试工具 DIGI CHECK PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



电压测试仪的主要任务是确定无电压。2 回路电压检测仪是唯一许可的检测仪器，可以满足劳动保护法的要求。

- 带 LCD 显示器
- 依据 VDE 标准
- 较高的峰值耐压强度
- 用于正确测试仪的任何应用范围

### 订货数据

类型	DIGI CHECK PRO
订货号	<a href="#">9918870000</a>
版本	2极电压测试仪, 型号 1152
GTIN (EAN)	4032248405756
最小包装数	1 个

**数据页**

**测试工具  
DIGI CHECK PRO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸及重量**

重量	290 g	净重	290 g
----	-------	----	-------

**产品数据**

最小额定电压	0.30 V	电压范围交流	5-690 V
最低频率	0 Hz	最高频率	100 Hz
额定电压, 最大值	690 V AC/DC	防护等级	IP 65
电池类型	已测试及批准, 根据		EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 401 部分)
	电池 1.5 V 类型 AAA	峰值耐压	8 kV
电压输入电阻	操作双开关时≥ 300kΩ		
显示	LCD		

**分类**

ETIM 3.0	EC000494	UNSPSC	41-11-36-37
eClass 5.1	27-20-03-08	eClass 6.2	27-20-03-08
eClass 7.1	27-20-03-08		

**产品说明**

订货数据提示文字	包括人造革包
技术数据	蜂鸣器已含

**认证**

认证



ROHS	一致
------	----

**测试工具**  
**DIGI CHECK PRO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

