

**工业以太网**  
**IE-PS-V04P-RJ45-TH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
塑料, 带 RJ45插芯

**订货数据**

类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH
订货号	<a href="#">1963180000</a>
版本	RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)
GTIN (EAN)	4032248653973
最小包装数	10 个

## 工业以太网 IE-PS-V04P-RJ45-TH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# 技术数据

### 尺寸及重量

净重 32 g

### 温度

工作温度 -40 °C...+70 °C      存储温度  
 安装温度

### 下载

GOST认证	POCC DE.ME25.B01411.pdf	UL认证	DUXR.E316369.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel			
	z1755b-07-E.pdf		

### PB47 RJ45 I通用参数

MICE-分类 C	C <sub>1</sub>	MICE-分类 E	E <sub>3</sub>
MICE-分类 I	I <sub>3</sub>	MICE-分类 M	M <sub>3</sub>
单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 22	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 24
外壳基本材料	PA UL 94 V0	多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 24
多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 27	屏蔽	360° 全封闭外壳
插拔次数	750	插针镀层	镍镀金
最大压接面积 多股	0.61 mm	最大压接面积 单股	0.51 mm
最大护套直径	10 mm	最大绝缘直径	1.05 mm
最小压接面积 单股	0.36 mm	最小压接面积 多股	0.46 mm
最小护套直径	5 mm	最小绝缘直径	0.85 mm
物品描述		目录册	Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)
	类别4	端口1	RJ45
端口 2	IDC		
防护等级	IP 67		


### 标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 型号4, IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369
-------	-------------------------------------	-------------	---------

### 分类

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-08	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-25-05-04		

### 认证




ROHS 一致

**工业以太网  
IE-PS-V04P-RJ45-TH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**尺寸图**



## 工业以太网 IE-PS-V04P-RJ45-TH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### 套件 - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
 塑料, 带 RJ45插芯



#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A	<a href="#">1963500000</a>	法兰 RJ45, IP 67, 类别4的 金属, 无需使用工具安装, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	4032248645596	10 个
IE-BS-V04P-RJ45-C	<a href="#">1963490000</a>	法兰 RJ45, IP 67, 类别4, 耦合, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	4032248645589	10 个
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B	<a href="#">1963730000</a>	法兰 RJ45, IP 67, 类别4的 金属, 无需使用工具安装, PROFINET, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	4032248646050	10 个