

附件
EW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

订货数据

类型	EW 15
订货号	0382860000
版本	附件, 固定块
GTIN (EAN)	4008190187804
最小包装数	50 个

附件 EW 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	10 mm	高度	26 mm
最低安装高度	21 mm	深	21 mm
净重	2.7 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装方式	直接安装	类型	用于端子
------	------	----	------

尺寸

静差 TS 15	13 mm	静差 TS 35	32 mm
----------	-------	----------	-------

材料参数

材料	聚酰胺 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	附件	安装导轨	TS 15
------	----	------	-------

分类

ETIM 3.0	EC001041	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-08-10-03	eClass 6.2	27-08-10-03
eClass 7.1	27-08-10-03		

认证

ROHS	一致
------	----

下载

DXF	04823_EW_15_DXF.dxf
STEP	0382860000_04823_EW_15_STP.stp
3D 模型	