

U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL-M	2013/12/02

玻璃纤维加强，具有最大机械应力
支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕



优异的耐化学性能



装配时间



耐油性



耐温



耐UV



有各种认证

应用范围

用于无螺纹钻孔中 SKINTOP® 电缆夹套的锁紧

电缆结构

公制连接螺纹符合 EN 50262 标准

技术认证

UL 文件编号 E79903

注意

和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套一起使用时才有 UL 认证
为与 SKINTOP® 公制电缆夹套连接使用而研发

Remark

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

Technical Data

按客户需求提供:

如客户需要，也可提供无环管型
(无工具安装表面)

发货颜色:

RAL 7001 银灰色
RAL 7035 浅灰色
RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料:

聚酰胺，玻璃纤维加强

温度范围:

固定安装: -40 °C 至 +100 °C
移动安装: -20 °C 至 +100 °C

Product Management	Document: LAPP_PRO998CN.pdf	1 / 3
--------------------	-----------------------------	-------

Part number	物料描述 / 尺寸	SW mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® GMP-GL-M 银灰色			
53119000	12 x 1,5	17	100
53119010	16 x 1,5	22	100
53119020	20 x 1,5	27	100
53119030	25 x 1,5	34	100
53119040	32 x 1,5	41	100
53119050	40 x 1,5	50	25
53119060	50 x 1,5	60	25
53119070	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M 黑色			
53119100	12 x 1,5	17	100
53119110	16 x 1,5	22	100
53119120	20 x 1,5	27	100
53119130	25 x 1,5	34	100
53119140	32 x 1,5	41	100
53119150	40 x 1,5	50	25
53119160	50 x 1,5	60	25
53119170	63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M 浅灰色			
53119003	12 x 1,5	17	100
53119013	16 x 1,5	22	100
53119023	20 x 1,5	27	100
53119033	25 x 1,5	34	100
53119043	32 x 1,5	41	100
53119053	40 x 1,5	50	25
53119063	50 x 1,5	60	25
53119073	63 x 1,5	75	25

U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	 LAPP GROUP
	SKINTOP® GMP-GL-M	2013/12/02



Product Management	Document: LAPP_PRO998CN.pdf	3 / 3
--------------------	-----------------------------	-------