

H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

订货数据

| | |
|------------|---|
| 类型 | H0,5/16D W |
| 订货号 | 9019020000 |
| 版本 | 管状端头, 0.5 mm ² , 10 mm, 颜色编码: DIN, 白色 (RAL 9010) |
| GTIN (EAN) | 4008190047108 |
| 最小包装数 | 500 个 |

H0,5/16D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

| | | | |
|----|-------|----|---------|
| 长度 | 16 mm | 净重 | 0.076 g |
|----|-------|----|---------|

产品数据

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------|---------|
| 导线压接面积 | 0.5 mm ² | 导线最大压接面积 AWG | AWG 20 |
| 插针镀层长度 (L2) | 10 mm | 插针镀层直径 (D1) | 1 mm |
| 环直径(D2) | 2.6 mm | 金属管厚度(S1) | 0.15 mm |
| 塑料套厚度 (S2) | 0.25 mm | | |

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | UNSPSC | 31-16-31-02 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 | | |

认证

认证



ROHS

一致