



OUTPUT INTERFACE 1C/O,  
SCREW TERMINAL 24 V AC/DC HOUSING WIDTH 6.2 MM




综合技术细节：

电压类型		AC/DC
<b>供电电压频率 / 用于辅助和控制电路 / 测定值</b>		
• 最低的	Hz	50
• 最大的	Hz	60
<b>控制馈电电压</b>		
• 在50 Hz时 / 在AC时 / 测定值		
• 最低的	V	24
• 最大的	V	24
• 在60 Hz时 / 在AC时 / 测定值		
• 最低的	V	24
• 最大的	V	24
• 在DC时 / 测定值		
• 最低的	V	24
• 最大的	V	24
<b>常闭触点数目 / 用于辅助触点</b>		0
<b>常开触点数目 / 用于辅助触点</b>		0
<b>转换器数目 / 对于辅助触点</b>		1
<b>工作电流 / 辅助触头的</b>		
• 在DC-13时		

• 在24 V时	A	1
• 在110 V时	A	0.2
• 在230 V时	A	0.1
• 在AC-15时		
• 在230 V时	A	3
<b>开关特性</b>		单稳的
<b>参考标示 / 符合 DIN 40719 ( 根据 IEC 204-2 增补 ) / 符合 IEC 750</b>		K
<b>参考标示 / 符合 DIN EN 61346-2</b>		K

机械构造：		
电气连接的结构形式		螺栓连接
电气连接结构形式 / 插座		否
继电器驱动的结构形式		(已)极化的
开关转换功能的结构形式		转换开关
• 强制执行的		否
产品组件 / 插座		否
宽度	mm	6.2
高度	mm	78
深度	mm	81

环境条件：		
防护等级 IP		IP20
环境温度		
• 运行期间	°C	-25 ... +60

正树/批准：		
General Product Approval	Test Certificates	other
 CCC	 EAC	 UL
	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Declaration of Conformity</a> <a href="#">other</a>

更多相关信息：
<b>Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)</b> <a href="http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs">http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs</a>
<b>Industry Mall (网上订购系统)</b> <a href="http://www.siemens.com/industrial-controls/mall">http://www.siemens.com/industrial-controls/mall</a>
<b>CAX-Online-Generator</b> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>
<b>Service&amp;Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)</b> <a href="http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3TX7004-1LB00/all">http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3TX7004-1LB00/all</a>
<b>图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)</b> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3TX7004-1LB00">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3TX7004-1LB00</a>

最后一次变更：

2014-6-16