

W系列, 附件
WTA 6/ZA WTR2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

魏德米勒产品系列丰富多样, 接线范围从 0.05 mm² 到 300 mm², 您可以根据应用目的选择产品。
具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求, 并且已经根据当前环境指令经过测试。

订货数据

类型	WTA 6/ZA WTR2.5
订货号	1632390000
版本	W系列, 附件, 测试用适配器
GTIN (EAN)	4008190209674
最小包装数	25 个

W系列, 附件 WTA 6/ZA WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	5 mm	高度	66.1 mm
最低安装高度	107.6 mm	净重	12.28 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直接安装
------	------

可压接导线 (其它联接)

最大夹压范围, 更多连接	1.5 mm ²	额定横截面积 更多连接	1.5 mm ²
--------------	---------------------	-------------	---------------------

可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	剥线长度	6 mm
联接点数量	1	压接螺钉	M 2.5
最小拧紧力矩	0.3 Nm	最大拧紧力矩	0.3 Nm
硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm ²	单股硬导线的最大压接面积	1.5 mm ²
最大压接面积 软导线	1.5 mm ²	最小压接面积 软导线	1 mm ²
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	1.5 mm ²

额定数据

额定横截面	1.5 mm ²	额定电压	250 V
额定电流	6 A		

材料参数

材料	PA 66	颜色	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	W系列, 附件	联接类型	螺钉联接
联接点数量	1	安装导轨	无

分类

ETIM 3.0	EC002255	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14		

产品说明

技术数据	额定电流 6 A
------	----------

认证

ROHS	一致
------	----