


EVC001

ADOGH040MSS0002H04

连接技术



产品特点

插座

用于传感器

M12接插件

无硅树脂

无卤素

镀金触点

电气数据

电气设计		AC/DC
工作电压	[V]	250 AC / 300 DC
电流负载	[A]	4
防护等级		II

环境条件

环境温度	[°C]	-25...90, cULus: 温度最大值75 °C
环境温度变化	[°C]	-25...90, cULus: 温度最大值75 °C
外壳防护等级		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

机械技术数据

设计		直型
材料体		外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: Viton
滚花螺母的材料		黄铜; 镀镍的
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]		0.6...1.5
牵引链适用性		用于灵活应用的弯曲直径: 小的10 x 电缆直径 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大加速度5 m/s ² 传播速度: 弯曲周期: > 5百万 扭转应力: ± 180 °/m
重量	[kg]	0.081

电气连接

接口		PUR电缆 / 2 m; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 无卤素
外壳颜色		黑色
接线		



EVC001

ADOGH040MSS0002H04

连接技术

芯线颜色

BK 黑色
BN 棕色
BU 蓝色
WH 白色



注释

包装单位

[件]

1

易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • 邮编: 201203

Phone 0086-21-3813 4800 • Fax 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — EVC001 — 11.01.2013