

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 白色

优势

- ✔ 紧密连接位之间的绝缘可靠性提高，同时防止接线分叉
- ✔ 带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
- ✔ AI 0.25.. 冷压头可用于处理0.14 mm²的导线

RoHS

关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
GTIN	 4 017918 093662
GTIN	4017918093662
海关税则号	8536901900
Sales Key	BG3411

技术数据

尺寸

长度 (b)	14 mm
最大剥线长度	11 mm
套管长度	8 mm
绝缘套环内部尺寸(d)	2.5 mm
冷压头直径	1.1 mm
绝缘套环厚度	0.25 mm
套管壁厚	0.15 mm

环境条件

短期温度	120 °C
最高恒温	105 °C (-40°C 无负载/0°C 动态负载)

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

技术数据

概述

颜色	白色
材质	不含硅及卤素
阻燃等级, 符合UL 94	HB
标识材料	CU-DHP
涂层	镀锡 (镀锌)
导线类别	柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M

标准和规范

连接符合标准	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	HB
根据标准设计	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e 无超标的有害物质
------------	----------------------------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005
ETIM 7.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

认证

认证

认证

CSA / UL Listed / cUL Listed / CSAus / cULus Listed / cCSAus

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
cULus Listed			
cCSAus			

附件

附件

压接工具

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

附件

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm² ... 6 mm²的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm² ... 6 mm²的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 10 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

附件

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 6 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

压线钳 - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 2.5 mm²，水平进线，梯形压接

压线钳 - CRIMPFOX 6-M - 1212720



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6 mm²，水平进线，梯形压接

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

附件

压线钳 - CRIMPFOX 6T-F - 1212038



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6 mm²，前端进线，梯形压接

压线钳 - CRIMPFOX 6S-F - 1212043



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.5 mm² ... 6 mm²，前端进线，方形压接

压线钳 - CRIMPFOX 16 S - 1207983



压线钳，最大适用截面积16 mm²的冷压头