




Etiquettes en coton tissé enduit - Marquage manuel

- HELASIGN, Materiau 270 (Jaune) - Carnet

Pour un repérage des composants rapide sur-site, interrupteurs et autres organes de commande.


Principales caractéristiques

- Etiquettes adhésives en tissu jaune
- Distribuées en carnet de poche
- La couverture du carnet protège les étiquettes lorsqu'elles sont stockées
- Etiquette facilement repositionnable selon vos besoins
- Aucun résidu de colle après retrait
- Disponible avec ou sans bordure noire
- Utilisez notre marqueur T82S pour un marquage résistant



Toujours en poche grâce au format du carnet petit format et très léger.

MATIÈRE	Type 270, Tissu jaune (YE)
Températures d'utilisation	-29 °C à +80 °C
Température de polymérisation	de +10 °C
Adhésif	Caoutchouc synthétique
Epais. film (µm)	150 µm
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance aux huiles, à l'eau et peuvent être ôtées sans laisser de trace d'adhésif



RÉFÉRENCE	Description	Larg. (W)	Haut. (H)	Etiquettes par feuille	Contenu	Couleur	Article
TAG122FB-270-YE	Tissu avec bordure	15,0	9,0	70	700	Jaune (YE)	598-92227
TAG124FB-270-YE		19,0	11,0	44	440	Jaune (YE)	598-92427
TAG121FB-270-YE		20,0	8,0	60	600	Jaune (YE)	598-92127
TAG125FB-270-YE		38,0	11,0	22	220	Jaune (YE)	598-92527
TAG122B-270-YE	Tissu sans bordure	15,0	9,0	70	700	Jaune (YE)	598-12227
TAG120B-270-YE		15,0	6,0	105	1.050	Jaune (YE)	598-12027
TAG124B-270-YE		19,0	11,0	44	440	Jaune (YE)	598-12427
TAG121B-270-YE		20,0	8,0	60	600	Jaune (YE)	598-12127

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

RÉFÉRENCE	Contenu	Couleur	Article
T82S-BK	2	Noir (BK)	500-50820
T82R-RD	2	Rouge (RD)	500-50822

Sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.