

D-SUB连接器 - VS-09-IBS-ST - 1689271

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)

D-SUB系列连接器，用于INTERBUS，外壳尺寸1，针式，螺钉连接，屏蔽，垂直接口，IP67防护等级



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 892746
GTIN	4017918892746
海关税则号	8536901900
Sales Key	ABNFAA

技术数据

机械特性

位数	9
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 200
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.14 mm² ... 0.5 mm²
可连接导线横截面AWG	26 ... 20
电缆外径	5 mm ... 9 mm
电缆出口	弯头
颜色	灰色
保护等级	IP67
类型	D-SUB 9
外壳尺寸	1
出线口编号	2

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 70 °C
-----------	------------------

D-SUB连接器 - VS-09-IBS-ST - 1689271

技术数据

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
接触件载体材料	PBTP
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镀镍外镀金
电缆密封材料	CR/NBR

电气特性

位数	9
额定电流	1 A
过电压等级	II
污染等级	2
额定电压(III/3)	63 V

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”


产品图

示意图



9芯 d-SUB 式连接器

尺寸图



D-SUB连接器

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701

D-SUB连接器 - VS-09-IBS-ST - 1689271

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

附件

附件

保护盖

D-SUB连接器 - VS-09-IBS-ST - 1689271

附件

D-SUB保护盖板 - VS-09-SD - 1887086

D-SUB保护盖板，标识材料: PA，外壳尺寸: 1，颜色: 灰色



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>