

压接工具
PZ 6 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

订货数据

类型	PZ 6 HEX
订货号	9013650000
版本	压接工具, 管状端头压接工具, 0.14mm ² , 6mm ² , 六边形压接 (六角形)
GTIN (EAN)	4032248065516
最小包装数	1 个

数据页

压接工具
PZ 6 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	180 mm	重量	380 g
净重	425 g		

技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

压接工具数据

Crimpart/-profil	六边形压接 (六角形)	管状端头 最小横截面	0.14 mm ²
管状端头 最大横截面	6 mm ²		

端头

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	最小压接面积	0.14 mm ²
压接范围, 最大	6 mm ²		

分类

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	27-40-02-01		

产品说明

订货数据提示文字	其他配件的信息请参阅J章节
附件	终端套筒的信息和订货数据, 参考章节 J 附件 终端套筒

认证

认证	
ROHS	一致

