

各种管类

软质PU管



legris 乐可利精密软质 PU 管因有极佳的柔软性即使在狭小空间也可安装。符合 NFE49.101 标准，表面硬度为 Shore52° D。

· 精密软质 PU 标准管

具有极好的柔软性，弯曲半径小；工作温度及工作压力范围宽；有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长；具有抗震性，防 U.V. 性能；6 种颜色可供选择，易于管路识别。

· 精密软质 PU（聚醚）管：液体环境使用

除具有 PU 标准管的特性外，还具有：

极佳的抗湿性能，抗细菌侵蚀性能；透明管可直接看清管内流体；3 种颜色可供选择，易于管路识别。


精密软质PU标准管

1025U精密软质PU管，每卷25米(m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	每卷25米（m）不同颜色尺寸产品编号					
3	1.8	8	1025U03 01 18					
4	2.5	10	1025U04 01	1025U04 02	1025U04 03	1025U04 04	1025U04 05	1025U04 06
5	3	13	1025U05 01			1025U05 04		
6	4	15	1025U06 01	1025U06 02	1025U06 03	1025U06 04	1025U06 05	1025U06 06
8	5.5	20	1025U08 01	1025U08 02	1025U08 03	1025U08 04	1025U08 05	1025U08 06
10	7	25	1025U10 01	1025U10 02		1025U10 04	1025U10 05	1025U10 06
12	8	35	1025U12 01	1025U12 02		1025U12 04	1025U12 05	1025U12 06
14	9.5	45	1025U14 01 95			1025U14 04 95		

管外径	外径公差
3 至 8mm	+0.10 -0.10
10 至 14mm	+0.15 -0.15

耐压数值表



爆破压力值约为3倍的工作压力值
透明管的工作压力较一般管低20%

1100U精密软质PU管，每卷100米(m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	每卷100米（m）不同颜色尺寸产品编号					
4	2.5	10	1100U04 01	1100U04 02	1100U04 03	1100U04 04	1100U04 05	1100U04 06
5	3	13	1100U05 01			1100U05 04		
6	4	15	1100U06 01	1100U06 02	1100U06 03	1100U06 04	1100U06 05	1100U06 06
8	5.5	20	1100U08 01	1100U08 02	1100U08 03	1100U08 04	1100U08 05	1100U08 06
10	7	25	1100U10 01			1100U10 04		
12	8	35	1100U12 01			1100U12 04		
14	9.5	45	1100U14 01 95			1100U14 04 95		

精密软质PU（聚醚）管，液体环境使用

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	每卷25米(m) 不同颜色尺寸产品编号		
					透明
4	2.5	8	1025U04R01	1025U04R04	1025U04R08
5	3	11			1025U05R08
6	4	12	1025U06R01	1025U06R04	1025U06R08
8	5.5	18	1025U08R01	1025U08R04	1025U08R08
10	7	22	1025U10R01	1025U10R04	1025U10R08
12	8	35	1025U12R01	1025U12R04	1025U12R08
14	9.5	45		1025U14R04 95	1025U14R08 95

每卷100米(m) 不同颜色尺寸产品编号		
		透明
1100U04R01	1100U04R04	1100U04R08
1100U06R01	1100U06R04	1100U06R08
1100U08R01	1100U08R04	1100U08R08
		1100U10R08
		1100U12R08
		1100U14R08 95

PU管

各种管类


精密尼龙管



管外径	外径公差
3 至 5mm	+0.05 -0.08
6 至 16mm	+0.05 -0.1

1025P 精密尼龙管，每卷25米(m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	每卷25米(m)不同颜色尺寸产品编号						
3	1.8	8	1025P03 00 18				1025P03 04 18		
4	2	25	1025P04 00	1025P04 01	1025P04 02	1025P04 03	1025P04 04	1025P04 05	1025P04 06
4	2.7	30	1025P04 00 27	1025P04 01 27	1025P04 02 27	1025P04 03 27	1025P04 04 27	1025P04 05 27	1025P04 06 27
5	3.3	25	1025P05 00 33	1025P05 01 33			1025P05 04 33		
6	4	35	1025P06 00	1025P06 01	1025P06 02	1025P06 03	1025P06 04	1025P06 05	1025P06 06
8	6	55	1025P08 00	1025P08 01	1025P08 02	1025P08 03	1025P08 04	1025P08 05	1025P08 06
10	7.5	75	1025P10 00 75	1025P10 01 75			1025P10 04 75		
10	8	90	1025P10 00	1025P10 01	1025P10 02	1025P10 03	1025P10 04	1025P10 05	1025P10 06
12	9	75	1025P12 00 09	1025P12 01 09			1025P12 04 09		
12	10	90	1025P12 00	1025P12 01			1025P12 04		
14	11	120	1025P14 00 11	1025P14 01 11			1025P14 04 11		
14	12	100	1025P14 00	1025P14 01			1025P14 04		
16	13	120	1025P16 00 13						



爆破压力值约为3倍的工作压力值

1100P 精密尼龙管，每卷100米(m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	每卷25米(m)不同颜色尺寸产品编号						
4	2	25	1100P04 00	1100P04 01	1100P04 02	1100P04 03	1100P04 04	1100P04 05	1100P04 06
4	2.7	30	1100P04 00 27	1100P04 01 27	1100P04 02 27	1100P04 03 27	1100P04 04 27	1100P04 05 27	1100P04 06 27
5	3.3	25	1100P05 00 33	1100P05 01 33			1100P05 04 33		
6	4	35	1100P06 00	1100P06 01	1100P06 02	1100P06 03	1100P06 04	1100P06 05	1100P06 06
8	6	55	1100P08 00	1100P08 01	1100P08 02	1100P08 03	1100P08 04	1100P08 05	1100P08 06
10	7.5	75	1100P10 00 75	1100P10 01 75			1100P10 04 75		
10	8	90	1100P10 00	1100P10 01	1100P10 02	1100P10 03	1100P10 04	1100P10 05	
12	9	75	1100P12 00 09	1100P12 01 09			1100P12 04 09		
12	10	90	1100P12 00	1100P12 01			1100P12 04		
14	11	120	1100P14 00 11	1100P14 01 11			1100P14 04 11		
14	12	100	1100P14 00	1100P14 01			1100P14 04		
16	13	120	1100P16 00 13						

如需英制尼龙管，请与我们联系。

尼龙管

尼龙管在气动系统中作为连接管路已是十分普遍，**legris** 乐可利的尼龙管符合 NFE49.100 标准，表面硬度为 Shore60° D，适合各种场合使用。

主要优点有：

- 公差小，管径及壁厚精确均匀，圆度佳。
- 100% 原生塑料制造。
- 极佳的机械性能及化学性能。
- 耐压值高。
- 七种颜色可供选择。