

SIMATIC S7-200, PC/PPI电缆 MM, 多主站, 用于连接 S7-200至PC串口端口, 支持自由端口

电源电压	
说明	来自 CPU
接口	
点对点	
传输速率, 最大值	187.5 kbit/s ; 9.6/19.3/187.5 Kbit/s ; 设置 : DIP 开关 ; 不要求 RS 232
协议	
PPI	是 ; 10/11 位
ASCII	是 ; 自由端口
报警/诊断/状态信息	
诊断显示 LED	
说明	Tx (绿色) : RS-232 发送显示器 ; Rx (绿色) : RS-232接收显示器 ; PPI (绿色) : RS-485 发送显示器
电位隔离	
电位隔离	1
软件要求	
所需软件	STEP 7 Micro/WIN V3.2 从 SP4 起
导线	
属于产品	SIMATIC S7-200
重量	
重量, 约	300 g
日期	2014-7-14