

数据电缆 - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



数据电缆，用于带D-SUB 9 RS-232连接的设备与带12位IFS数据端口的如QUINT UPS-IQ或TRIO UPS这样的菲尼克斯电气设备之间的通信。

产品描述

用于更高层控制器和QUINT UPS-IQ与TRIO UPS不间断电源设备之间通信的数据电缆。



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356707602
海关税则号	8544421100
Sales Key	CMUQZ9

技术数据

尺寸

固定线缆长度	2 m
--------	-----

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

概述

连接1	设备端
	IFS (母)
连接方式	D-SUB
位数	9
注意事项	串行, RS-232
连接2	设备端
	D-SUB (孔式)
连接方式	IFS数据端口

数据电缆 - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

技术数据

标准和规范

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
发射干扰	EN 61000-6-4
抗干扰	EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040702
eCl@ss 4.1	27040702
eCl@ss 5.0	27242213
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC001408
ETIM 6.0	EC000830

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	26121604

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

数据电缆 - IFS-RS232-DATACABLE - 2320490

认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

附件

附件

Interface接口转换器

接口转换器 - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452



第二代 FL COMSERVER UNI...，串行设备伺服器，用于将232/422/485串口转接到以太网，仅支持TCP，UDP，Modbus网关与PPP应用场合，包括带COM端口转换软件 and 用户文件的CD-ROM