

面板安装框架 - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



RJ45面板安装框架，IP67，采用PCB连接，用于方形面板开口，带开槽连接块，不带安装螺钉，颜色：黑色



关键商业数据

包装单位	5 STK
最小订货量	5 STK
GTIN	 4 046356 163194
GTIN	4046356163194
海关税则号	8536909000
Sales Key	ABNDDC

技术数据

机械特性

插槽数目	1
插 / 拔周期	≥ 1000
颜色	黑色
保护等级	IP67
类型	RJ45，IP67，型号6

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 55 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C

材料数据

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA
标识材料	塑料
密封材料	NBR

面板安装框架 - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

技术数据

材料数据

	NBR
深度	20 mm
高度	32.5 mm

电气特性

污染等级	2
------	---

标准和规范


阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图




尺寸图



面板开口

面板安装框架 - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

钻孔图



VS-08-BU-RJ45-6/LH-1开孔图

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501

面板安装框架 - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

分类

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
-------------	----------

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

保护盖

保护盖 - VS-08-SD-F-BK - 1658066

保护盖，IP67，扁平型，用于盖住面板安装框架中的插芯，颜色：黑色



孔式插芯

RJ45插座 - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087



RJ45插座，类型: RJ45，保护等级: IP20，位数: 8，1 Gbps，CAT5 (IEC 11801:2002)，接线方式: 焊接