

危险场所专用手电筒

简中

发行日期：2014.05.07

V1

说明：

SF-3 是一款便携式手持式的本质安全型手电筒，适用于危险场所，通过四节 AA 号碱性或 NiMH 电池供电。带有强光和弱光两档调光，满足使用者的高亮度照明需求与长时间照明需求。该产品虽然设计轻巧，但具有良好的耐冲击和抗摔性能。

特点：

- 可在危险场所使用的本质安全型产品
- 强光和弱光两档调光
- 使用大功率 CREE LED
- 外壳坚固耐用
- 高效散热片
- 为保障安全，带有螺丝紧固件
- 内置排气孔

认证：



Class I Div 1 Grp ABCD / Class II Div 1 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP6X
File number: E324236



II 1G Ex ia IIC T4 IP6X
DEMKO 13 ATEX 1302999X



Ex ia IIC T4 Ga IP6X
IECEX UL 13.0013X



0539

DAY SUN TECHNOLOGY LTD.
Address: 1st FL, No.1, Alley 2, Lane 110, Sec.4, Hsimen Rd.
North District, Tainan, 704 Taiwan

标准：

1. UL 913, Seventh Edition
2. CSA C22.2 No.157-92, Reaffirmed 2012
3. EN 60079-0 : 2009 Edition
4. EN 60079-11 : 2012 Edition
5. EN 60079-26 : 2007 Edition
6. IEC 60079-0 : Fifth Edition
7. IEC 60079-11 : Sixth Edition
8. IEC 60079-26 : Second Edition

更换电池：

只能使用以下类型的电池：

碱性电池

Energizer E91
Duracell MN1500
Rayovac 815
Ansmann 5015548
Ansmann 1502-0002

镍氢电池

Energizer NH15-2300

警告：请勿在危险场所打开。

警告：为降低爆炸风险，请勿混用新旧电池，也不可混用不同制造商的电池或不同类型的电池。


警告：请勿在手电筒中为镍氢电池充电。按照制造商的说明为镍氢电池充电。

警告：准备长时间搁置手电筒时，应取出电池，防止电池在手电筒中漏电。

安全警告：


1. 打开和闭合外壳后，应拧紧螺丝。
2. 擅自替换零部件可能会影响产品的本质安全性。
3. 为防止产生静电，只能用湿抹布擦拭手电筒。
4. 请勿让光束直接照射人眼。
5. 使用本设备时务必遵守各国的下列法规。

安装：



操作：

按下尾部按钮即可打开手电筒。调光顺序为先强光档，后弱光档。



配件：

- 手绳
- 头盔夹钳

质保：

1 年有限保修

规格：(工厂标准)



规格	强光档	弱光档
光通量	120 lm	30 lm
工作时间	6 小时	69 小时
光强	7396 cd	1807 cd
射程	172 米	85 米
抗摔性能	1 米	
IP(防水防尘)等级	IP67	
尺寸	175 x 50 x 52 mm	
重量	115 g	