

**工业以太网**  
**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, 含RJ45插芯

**订货数据**

类型	IE-BSS-V14M-RJ45-C
订货号	<a href="#">1012310000</a>
版本	法兰 RJ45, IP 67, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)
GTIN (EAN)	4032248719969
最小包装数	10 个

## 工业以太网 IE-BSS-V14M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## 技术数据

### 尺寸及重量

净重 45.27 g

### 温度

工作温度 -40 °C...+70 °C      存储温度  
 安装温度

### 下载

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
PROFINET 厂商声明	PN Manufacturer Declaration.pdf		

### PB47 RJ45 I通用参数

外壳基本材料	铸锌	安装方式	2 螺丝
密封圈材料	EPDM	屏蔽	360° 全封闭外壳
插拔次数	750	插针镀层	镍镀金
最大护套直径	10 mm	最小护套直径	5 mm
目录册	Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (IEC 11801 PDAM Am 1.2 2007)	端口 2	RJ45
端口 1	RJ45	防护等级	IP 67

### 标准

连接器标准 IEC 61076-3-117 型号14, IEC 60603-7-51

### 分类

ETIM 3.0	EC000018	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

### 认证

认证



ROHS 一致

**工业以太网  
IE-BSS-V14M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**安装开孔**