

K
KLIPPON K7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量。

魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒，能满足各种应用要求。多种铝制外壳，可满足客户不同的应用要求。

产品主要具备以下优点：

- 提供 2 种不同的表面：自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种密封圈，硅胶或氯丁橡胶
- 19 种不同尺寸，所有螺钉头为梅花状
- 安装孔位于密封区域外
- IP66、IP67 和 IP68 防护级别
- 高达 10 焦耳的抗冲击强度
- 通过认证：ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社
- 合金材料防盐水
- 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头。

Klippon® 接线盒在标准工业应用和危险区防爆应用中一直具备出色的竞争力和质量

魏德米勒的创新产品 Klippon® K 接线盒，能满足各种应用要求。多种铝制外壳，可满足客户不同的应用要求。

产品主要具备以下优点：

- 提供 2 种不同的表面：自然和喷漆表面 (RAL 7001)
- 提供两种密封圈，硅胶或氯丁橡胶
- 19 种不同尺寸，所有螺钉头为梅花状

- 安装孔位于密封区域外
- IP66、IP67 和 IP68 防护级别
- 高达 10 焦耳的抗冲击强度
- 通过认证：ATEX、GOST、GOST Ex、cULus、俄罗斯船级社 (Russian Maritime Register)、德国 GL 船级社
- 合金材料防盐水
- 我们的装配服务可按照要求接入端子和电缆接头

订货数据

| | |
|------------|-----------------------------------------|
| 类型 | KLIPPON K7 |
| 订货号 | 0342600000 |
| 版本 | 接线盒, 铝材质 AISi12, 160 mm, 100 mm, 350 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190471392 |
| 最小包装数 | 1 个 |

K KLIPPON K7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

| | | | |
|-----------|---------|------|---------|
| 长度 | 100 mm | 宽度 | 350 mm |
| 高度 | 160 mm | 安装宽度 | 330 mm |
| 安装尺寸 - 高度 | 140 mm | 重量 | 2,870 g |
| 净重 | 2,828 g | | |

上方 / 下方可联接电缆接头数量

| | | | |
|------|--------|------|----|
| M 12 | 42 | M 16 | 26 |
| M 40 | 5 | M20 | 17 |
| M25 | 10 | M32 | 6 |
| 外壳侧面 | 左方, 右方 | | |

右侧可联接电缆接头数量

| | | | |
|----------|--------|----------|---|
| M 12 (2) | 8 | M 16 (2) | 6 |
| M 20 (2) | 3 | M 25 (2) | 2 |
| M 32 (2) | 2 | M 40 (2) | 1 |
| 外壳侧面 | 左方, 右方 | | |

垂直装配

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| WDU 2.5 ZDU 2.5 IDU 2.5 (2) | * | WDU 4 ZDU 4 (2) | * |
|-----------------------------|---|-----------------|---|

左侧可联接电缆接头数量

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| M12 (3) | 8 | M20 (3) | 3 |
|---------|---|---------|---|

水平装配

| | | | |
|-------------------------|------|---------------|------|
| WDU 10 ZDU 10 | 1x27 | WDU 16 ZDU 16 | 1x23 |
| WDU 2.5 ZDU 2.5 IDU 2.5 | 1x55 | WDU 4 ZDU 4 | 1x46 |
| WDU 6 ZDU 6 | 1x34 | | |

通用参数

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 应用领域 | 过程行业, 运输业, 轮机工程, 包装工业, 港口设备, 机械结构 | 材料 | 铝材质 AlSi12 |
| 密封圈材料 | 氯丁橡胶 | 表面处理 | 未处理的 |
| 最低操作温度 | -40 °C | 最高操作温度 | 85 °C |
| 抗冲击力 | 10.00 J | 防护等级 | IP 66, IP 67, IP 68, NEMA 4, NEMA 4x |
| 提示: 保护类型 | IP68 (t=72h, h=1m) | 接线盒固定 | 孔 6 mm |
| 盒盖固定 | M5 带槽不锈钢梅花头螺丝 | 固定 | 螺纹孔 M5 |

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | UNSPSC | 31-26-15-02 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-07 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | | |

检测报告

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------------|
| 证书号 (GERMLLOYD) | 44536-07 | 证书号 (MARITREG) | 09.04040.250 |
| 证书号 (cULus) | E197061 | | |

编制日期 2014年5月16日 下午05时44分46秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

**K
KLIPPON K7**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

产品说明

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货数据提示文字 | 有些情况下油漆外壳可能会有颜色偏差。**按需配送时间。 |
| 技术数据 | <p>采用安装导轨目的是为了直接安装。</p> <p>采用接线端子安装是为了使距离每个安装导轨端的距离为 10 mm。</p> <p>订购建议： TS 35 安装导轨（螺钉端子） WDU 2.5 1020000000 / (弹片联接端子) ZDU 2.5 1608510000</p> <p>*安装带接线端子的接线盒时，请参阅接线端子目录或SAK 系列。垂直安装时,我们建议使用BK 12 或 BK 12 CRN (0625320000)。垂直安装内部设备时，无需预先确定接线盒盒内的安装点。</p> |
| 附件 | 附件组包含有必要的安装材料。每个纵向侧需要安装两个铰链 |

认证

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 认证 |     |
| ROHS | 一致 |

K
KLIPPON K7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

