


夹管阀

VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6

产品代号: 3412426

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
设计结构	气动驱动的夹管阀
驱动类型	气动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	G1/2
额定直径 DN	15
阀功能	2/2 常闭, 单电控
流动方向	可反向
工作压力	0 ... 6 bar 3.5 ... 6 bar
过程阀的额定压力	10
爆裂压力	16 bar
复位类型	机械弹簧
先导类型	带外部控制
先导气口 12	M5
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:1:1] 水
最大粘度	4,000 mm ² /s
介质温度	-5 ... 100 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
储藏温度	6 ... 8 °C
流量 Kv	5 m ³ /h
切换时间, 打开	150 ms
切换时间, 关闭	250 ms
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4301
材料信息, 壳盖	高合金钢, 耐腐蚀
外壳罩的材质编号	1.4435
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 截止元件	EPDM
产品重量	536 g
食品安全	参见补充材料信息
材料信息, 碗	PA6