

OPERATOR PANEL;
 INSTALLATION INTO CONTROL CABINET DOOR OR
 FRONT PLATE;
 CAN BE PLUGGED ONTO THE BASIC UNIT OR
 EXPANSION MODULE;
 10 LEDS FOR STATUS DISPLAY AND 5 USER-
 ASSIGNABLE KEYS FOR MANUAL CONTROL



综合细节：

产品品牌名称		SIRIUS
产品名称		操作组件
防护等级 IP / 正面的		IP54
装入位置		任意的
安装高度 / 对于高度高于NN / 最大的	m	4,000
环境温度		
• 在储存期间	°C	-40 ... +80
• 运行期间	°C	-25 ... +60
• 在运输期间	°C	-40 ... +80
相对空气湿度		
• 在运行阶段	%	5 ... 95
EMC抗干扰稳定性 / 按照IEC 60947-1的		符合清晰度/锐度3
电缆产生的的干扰馈入BURST		1 kV
电缆产生的的干扰馈入导线-地面SURGE		
• 按照IEC 61000-4-5的		2 kV
电缆产生的的干扰馈入导线-导线SURGE		
• 按照IEC 61000-4-5的		1 kV
电		
• 磁场产生的的干扰馈入		10 V/m

抗震强度		1-6 Hz / 15 mm; 6-500 Hz / 2 g
脉冲电压强度 / 测定值	V	4,000
隔离电压 / 测定值	V	300
电器设备标示		A
<ul style="list-style-type: none"> 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 按照DIN EN 61346-2的 		A

装入/固定/外形尺寸：

固定类型		正面固定
宽度	mm	96
高度	mm	36
深度	mm	44

正树/批准：

资格证明 CE / UL / CSA / CCC / C-TICK / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS

General Product Approval

EMC

For use in hazardous locations



CCC



CSA



GOST



UL



C-TICK

[Explosion Protection Certificate](#)

Test Certificates

Shipping Approval

[Special Test Certificate](#)



ABS



DNV



GL

other

[Confirmation](#)

[Declaration of Conformity](#)



Profibus

[PROFINET-Certification](#)

[PROFISafe-Certification](#)

[other](#)

更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Cax 在线发生器



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3UF7200-1AA00-0/all>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3UF7200-1AA00-0



最后一次变更：

2013-7-1