

Fiche technique

Code commande : 259-6929

Bouton de potentiomètre de RS Pro, corps : Noir, gris, diam. 16,2 mm avec un indicateur blanc, axe de 6 mm



Détails du produit

Boutons de commande à vis sans tête équipés de capsules

Boutons en ABS à finition noire mate, fixation par vis sans tête hexagonale.

Disponibles en diamètres de 11,6, 16,2, 21 ou 28 mm, avec capsules rouges, noires ou grises.

Spécifications :

Taille d'arbre	6 mm
Diamètre du bouton	16,2 mm
Hauteur du bouton	15 mm
Couleur du corps	Noir, gris
Couleur de l'indicateur	Blanc
Type de bouton	Bouton à vis sans tête
Matériau	Plastique