

CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)
CONNECTOR TYPE A (WITH EXTERNAL SPRING)






SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

SEZIONE A-A
(SECTION A-A)

SEZIONE B-B
(SECTION B-B)



TIP. CAVITA' PER TERMINALI AMP JPT P/N 929939-...
OPPURE 929937-... E RELATIVI GOMMINI
AMP P/N 828904-1, 828904-2, 828905-1, 282536-1.
TAPPO CAVITA' P/N 828906-2
(TYP. CAV. FOR JPT CONT. P/N 929939-... A/O 929937-... AND REL.
SINGLE WIRE SEAL P/N 828904-1, 828904-2, 828905-1, 282536-1
CAVITY PLUG P/N 828906-2)

COLORE (COLOR)	NUMERO (PART N°)	N° (ITEM)	FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
ROSSO (RED)	282762-8	3	//////	ACCIAIO INOX (STAINLESS STEEL)	MOLLA (SPRING)
GIALLO (YELLOW)	282762-7	2	NATURALE (CLEAR)	GOMMA SILICONE (SILICONE RUBBER)	GUARNIZIONE (SEALING)
MARRONE (BROWN)	282762-6	1	//////	PA 6.6 C.VETRO (PA 6.6 G.F.)	BLOCCHETTO (HOUSING)
BLU (BLUE)	282762-5				
VERDE (GREEN)	282762-4				
NATURALE (CLEAR)	282762-3				
GRIGIO (GREY)	282762-2				
NERO (BLACK)	282762-1				

CUSTOMER DWG.
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED - RELEASE FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT
RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 1.4-3.0 (RED. INS. CABLE)
RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.5-2.5 mm²
SCALA (SCALE) ---

ANGOLI (ANGLES) ± 0.3 ± 2°
DIS. 24 MAY 96
CONT. A. BAJ
CONT. 24 MAY 96
C. TARTARI

DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
2 POS. SPLASH PROOF CONN. ASS'Y
with SECONDARY LOCK

LOC. SIZE NUMERO (DWG NO) I A3 C-282762
REV. B1
FOGLIO (SHEET) D1 2

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DATE)
B1	AGGIORNATO CON ET00-0367-99	25-11-1999
B	AGGIORNATO E IN PRODUZIONE CON ET00-0075-96	12-2-1996
A	PRIMA EMISSIONE CON ET00-0217-95	15-9-1995

DISTRIBUZIONE
(PRINT DIST.)

