



DEK-REL- 24/O/1

订单号: 2941154



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2941154>

继电器模块，带固态微型继电器，触点 (AgNi+Au)：小型到中型负载，1个常开触点，输入电压24V AC/DC，可安装在NS 35/7.5上，模块厚度6.2mm，旋转



□□□□	
EAN	 4 017918 080310
包装	10 Pcs.
关税	85364190
Product key	106041
产品目录信息	页面 129 (IF-2011)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
13.06.2006



请注意这里提供的数据来源于在线目录。如需详细的信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>上的用户使用信息。该信息适用网络下载的一般条款。

□□□□	
□□□	
额定输入电压 U_N	24 V AC/DC
	24 V DC
	24 V AC
以 U_N 为参考的输入电压范围	0.8 ... 1.1
额定输入电流 I_{IN}	6.5 mA
典型响应时间	5 ms
典型释放时间	15 ms

工作电压显示	黄色LED
保护电路	桥式整流器 桥式整流器

□□□

触点类型	双触点, 1个常开触点
触点材料	AgNi, 镀硬质金
最大切换电压	250 V AC 125 V DC
最小切换电压	0.1 V
最大启动电流	5 A
最小切换电流	1 mA
限制连续电流	3 A (24V DC时, 5A, 最高35°C)
最大额定功率值 (电阻负载)	72 W (24 V DC) 60 W (可用于48 V DC) 50 W (可用于60 V DC) 50 W (可用于110 V DC) 750 VA (可用于250VAC) 120 W (24V DC时——最高35°)

□□□□

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	56 mm
测试电压继电器线圈 / 继电器触点	2 kV AC (50Hz, 1min)
环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C
操作模式	100%符合条件
机械寿命	约 2 x 10 ⁷ 开关次数
标准/规程	IEC 60664 EN 50178 IEC 62103
额定过电压 / 绝缘	一般隔离
污染等级	2
电涌电压类别	III
安装位置	任意
组装说明	无间距排列

□□□□

连接类型	螺钉连接
实心线最小横截面	0.2 mm ²
实心线最大横截面	2.5 mm ²
多芯线最小横截面	0.2 mm ²
多芯线最大横截面	2.5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	14
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

□□/□□

认证 CUL, GOST, UL

□□

项目 名称 描述

□□□


2716648	EB 2- DIK BU	插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 蓝色
2716693	EB 2- DIK RD	插拔式桥接件, 位数: 2, 颜色: 红色
2716651	EB 3- DIK BU	插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 蓝色
2716745	EB 3- DIK RD	插拔式桥接件, 位数: 3, 颜色: 红色
2716664	EB 4- DIK BU	插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 蓝色
2716758	EB 4- DIK RD	插拔式桥接件, 位数: 4, 颜色: 红色
2716677	EB 5- DIK BU	插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 蓝色
2716761	EB 5- DIK RD	插拔式桥接件, 位数: 5, 颜色: 红色
2716680	EB 10- DIK BU	插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 蓝色
2716774	EB 10- DIK RD	插拔式桥接件, 位数: 10, 颜色: 红色
2715940	EB 80- DIK BU	插拔式桥接件, 位数: 80, 颜色: 蓝色
2715953	EB 80- DIK RD	插拔式桥接件, 位数: 80, 颜色: 红色
2715788	EB 80- DIK WH	插拔式桥接件, 位数: 80, 颜色: 白色

□□

2716949	D-DEK 1,5 GN	端板, 安装在连接器的末端, 颜色: 绿色
---------	--------------	-----------------------

□□□

电路图



包括使用组在内的连接数据







Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气 2012
保存的技术修改内容 ;