

Euromas | Enclosures

聚碳酸酯机箱

Enclosure, polycarbonate

型号 订货号



Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
M 205	02205000	52	50	35	46,4	30	44,4	28,2		10	31	66
M 205 G	02205400	52	50	35	46,4	30	44,4	28,2		10	31	66
M 206	02206000	65	50	35	59,4	43	44	27,7		10	29,5	66
M 206 G	02206200	65	50	35	59,4	43	44	27,7		10	29,5	66
M 208	02208000	98	64	36,4	89,4	74	55,4	32		9,2	29,4	66
M 210	02210000	82	80	55	75,3	56,6	73,3	36,5		15	49	66
M 210 G	02210100	82	80	55	75,3	56,6	73,3	36,5		15	49	66
M 215	02215000	120	80	55	113,3	94,5	73,3	36,5		15	49,5	66
M 215 G	02215100	120	80	55	113,3	94,5	73,3	36,5		15	49,5	66
M 216	02216000	120	80	60	113,3	94,5	73,3	36,5		20	54	66
M 216 G	02216100*	120	80	60	113,3	94,5	73,3	36,5		20	54	66
M 217	02217000	122	120	55	115,3	96,5	113,3	76,5		15	48	66
M 217 G	02217200	122	120	55	115,3	96,5	113,3	76,5		15	48	66
M 219	02219000	160	80	60	153,5	134,7	73,5	36,7		20	54	66
M 220	02220000	160	80	55	153,5	134,7	73,5	36,7		15	49	66
M 220 G	02220100	160	80	55	153,5	134,7	73,5	36,7		15	49	66
M 221	02221000	200	120	75	193	174,2	113	74,2		15	68,5	66
M 221 G	02221100	200	120	75	193	174,2	113	74,2		15	68,5	66
M 223	02223000	200	150	75	193	174	143	105		15	68,5	65
M 223 G	02223100	200	150	75	193	174	143	105		15	68,5	65
M 225	02225000	82	80	85	75	56	73	36		15	79	66
M 225 G	02225100	82	80	85	75	56	73	36		15	79	66
M 226	02226000	120	80	85	113	94	73	36		15	79,5	65
M 226 G	02226100	120	80	85	113	94	73	36		15	79,5	65
M 227	02227000	122	120	85	115	96,2	113	76,2		15	78	65
M 227 G	02227100	122	120	85	115	96,2	113	76,2		15	78	65
M 228	02228000	122	120	105	115	96,2	113	76,2		35	98,5	66
M 228 G	02228100	122	120	105	115	96,2	113	76,2		35	98,5	66
M 230	02230000	120	80	90	113	94	73	36		20	84	66
M 231	02231000	160	80	85	153	134	73	36		15	79	66
M 231 G	02231100	160	80	85	153	134	73	36		15	79	66
M 235	02235000	160	80	90	153	134	73	36		20	84	65
M 237	02237000	200	120	90	193	174,2	113	74,2		30	83,5	66
M 237 G	02237100	200	120	90	193	174,2	113	74,2		30	83,5	66
M 238	02238000	160	120	90	153	134,2	113	74,2		30	83,5	66
M 238 G	02238100	160	120	90	153	134,2	113	74,2		30	83,5	66
M 2381	02238200	160	120	75	153	134,2	113	74,2		15	68,5	65
M 2381 G	02238300	160	120	75	153	134,2	113	74,2		15	68,5	66
M 240	02240000	250	160	90	243	224	153	115	134	15	84	65
M 240 G	02240100	250	160	90	243	224	153	115	134	15	84	65
M 2401	02240200	240,3	160,3	90	233	214,7	153	116,7	134,7	15	84	66
M 2401 G	02240300	240,3	160,3	90	233	214,7	153	116,7	134,7	15	84	65
M 241	02241000	250	160	119	243	224	153	115	134	44	113	66
M 242	02242000	240,5	120	100,5	233,5	216,2	113	76,9		25	94	66
M 242 G	02242100	240,5	120	100,5	233,5	216,2	113	76,9		25	94	65
M 243	02243000	240,3	160,3	120	233	214,7	153	116,7	134,7	45	113,5	66
M 243 G	02243100	240,3	160,3	120	233	214,7	153	116,7	134,7	45	113,5	66
M 244	02244000	340	150	100	329,3	301,3	139,3	87,3		20	92,5	66
M 244 G	02244100	340	150	100	329,3	301,3	139,3	87,3		20	92,5	66
M 245	02245000	340	150	120	329,3	301,3	139,3	87,3		40	113	66

* = Available on request

Euromas | Enclosures

Enclosure, polycarbonate

Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
M 246	02246000	160	120	140	153	134,2	113	74,2		80	133,5	66
M 246 G	02246100	160	120	140	153	134,2	113	74,2		80	133,5	66
M 250	02250000	250	160	150	243	224	153	115	134	75	144	66
M 251	02251000	360	160	100	351,7	333,7	151,7	113,7	134,7	25	93,5	66
M 252	02252000	300	230	65	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	10	58,5	65
M 253	02253000	300	230	85	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	30	78,5	65
M 253 G	02253100	300	230	85	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	30	78,5	66
M 254	02254000	300	230	110	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	55	103,5	65
M 254 G	02254100	300	230	110	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	55	103,5	66
M 255	02255000	360	200	149,5	350,3	318,3	190,3	138,3	159,3	49,5	142	66
M 255 G	02255100	360	200	149,5	350,3	318,3	190,3	138,3	159,3	49,5	142	65



Scope of delivery: Lid and base, lid screws made of V2A, self-tapping screws for mounting bosses


Note: G = Design with crystal-clear lid.

IP = Ingress protection acc. to DIN EN 60529

供货范围：箱体和箱盖，V2A盖板螺钉，用于安装凸台的自攻螺钉

注：G = 透明盖结构

IP = 符合DIN EN 60529的防护等级



Z-2503224

For accessories, please see the end of the chapter

Euromas | Enclosures



ABS机箱
Enclosure, ABS

Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
T 205	03205000	52	50	35	46,4	30	44,4	28,2		10	31	66
T 205 SV	03205400*	52	50	35	46,4	30	44,4	28,2		10	31	65
T 206	03206000	65	50	35	59,4	43	44	27,7		10	29,5	66
T 206 SV	03206400*	65	50	35	59,4	43	44	27,7		10	29,5	65
T 208	03208000	98	64	36,4	89,4	74	55,4	32		9,2	29,4	66
T 208 SV	03208400*	98	64	36,4	89,4	74	55,4	32		9,2	29,4	65
T 210	03210000	82	80	55	75,3	56,6	73,3	36,5		15	49	66
T 210 SV	03210400*	82	80	55	75,3	56,6	73,3	36,5		15	49	65
T 215	03215000	120	80	55	113,3	94,5	73,3	36,5		15	49,5	66
T 215 SV	03215400*	120	80	55	113,3	94,5	73,3	36,5		15	49,5	65
T 216	03216000	120	80	60	113,3	94,5	73,3	36,5		20	54	66
T 216 SV	03216400*	120	80	60	113,3	94,5	73,3	36,5		20	54	65
T 217	03217000	122	120	55	115,3	96,5	113,3	76,5		15	48	65
T 217 SV	03217400*	122	120	55	115,3	96,5	113,3	76,5		15	48	65
T 219	03219000	160	80	60	153,5	134,7	73,5	36,7		20	54	66
T 219 SV	03219400*	160	80	60	153,5	134,7	73,5	36,7		20	54	65
T 220	03220000	160	80	55	153,5	134,7	73,5	36,7		15	49	66
T 220 SV	03220400*	160	80	55	153,5	134,7	73,5	36,7		15	49	65
T 221	03221000	200	120	75	193	174,2	113	74,2		15	68,5	66
T 221 SV	03221400*	200	120	75	193	174,2	113	74,2		15	68,5	65
T 223	03223000	200	150	75	193	174	143	105		15	68,5	65
T 223 SV	03223400*	200	150	75	193	174	143	105		15	68,5	65
T 225	03225000	82	80	85	75	56	73	36		15	79	66
T 225 SV	03225400*	82	80	85	75	56	73	36		15	79	65
T 226	03226000	120	80	85	113	94	73	36		15	79,5	65
T 226 SV	03226400*	120	80	85	113	94	73	36		15	79,5	65
T 227	03227000	122	120	85	115	96,2	113	76,2		15	78	66
T 227 SV	03227400*	122	120	85	115	96,2	113	76,2		15	78	65
T 228	03228000	122	120	105	115	96,2	113	76,2		35	98,5	66
T 230	03230000	120	80	90	113	94	73	36		20	84	66
T 230 SV	03230400*	120	80	90	113	94	73	36		20	84	65
T 231	03231000	160	80	85	153	134	73	36		15	79	66
T 231 SV	03231400*	160	80	85	153	134	73	36		15	79	65
T 235	03235000	160	80	90	153	134	73	36		20	84	66
T 235 SV	03235400*	160	80	90	153	134	73	36		20	84	65
T 237	03237000	200	120	90	193	174,2	113	74,2		30	83,5	66
T 237 SV	03237400*	200	120	90	193	174,2	113	74,2		30	83,5	65
T 238	03238000	160	120	90	153	134,2	113	74,2		30	83,5	66
T 238 SV	03238400*	160	120	90	153	134,2	113	74,2		30	83,5	65
T 2381	03238200	160	120	75	153	134,2	113	74,2		15	68,5	66
T 240	03240000	250	160	90	243	224	153	115	134	15	84	65
T 240 SV	03240400*	250	160	90	243	224	153	115	134	15	84	65
T 2401	03240200	240,3	160,3	90	233	214,7	153	116,7	134,7	15	84	66
T 2401 SV	03240240*	240,3	160,3	90	233	214,7	153	116,7	134,7	15	84	65
T 241	03241000	250	160	119	243	224	153	115	134	44	113	66
T 241 SV	03241400*	250	160	119	243	224	153	115	134	44	113	65
T 242	03242000	240,5	120	100,5	233,5	216,2	113	76,9		25	94	66
T 242 SV	03242400*	240,5	120	100,5	233,5	216,2	113	76,9		25	94	65
T 243	03243000	240,3	160,3	120	233	214,7	153	116,7	134,7	45	113,5	66
T 243 SV	03243400*	240,3	160,3	120	233	214,7	153	116,7	134,7	45	113,5	65

* = Available on request

Euromas | Enclosures

ABS机箱
Enclosure, ABS

型号 订货号

Model	Order no.	A	B	C	a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	IP
T 244	03244000	340	150	100	329,3	301,3	139,3	87,3		20	92,5	65
T 245	03245000	340	150	120	329,3	301,3	139,3	87,3		40	113	66
T 246	03246000	160	120	140	153	134,2	113	74,2		80	133,5	66
T 250	03250000	250	160	150	243	224	153	115	134	75	144	66
T 251	03251000	360	160	100	351,7	333,7	151,7	113,7	134,7	25	93,5	66
T 251 SV	03251400*	360	160	100	351,7	333,7	151,7	113,7	134,7	25	93,5	65
T 253	03253000	300	230	85	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	30	78,5	65
T 253 SV	03253400*	300	230	85	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	30	78,5	65
T 254	03254000	300	230	110	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	55	103,5	65
T 254 SV	03254400*	300	230	110	293,1	274,1	223,1	186,1	204,1	55	103,5	65
T 255	03255000	360	200	149,5	350,3	318,3	190,3	138,3	159,3	49,5	142	66
T 255 SV	03255400*	360	200	149,5	350,3	318,3	190,3	138,3	159,3	49,5	142	65
T 260	03260000	360	400	150	350,3	318,3	390,3	338,3	358,3	50	142	66



Scope of delivery: Lid and base, lid screws made of V2A, self-tapping screws for mounting bosses


Note: SV = version with quick-release fastener.

IP = Ingress protection acc. to DIN EN 60529

供货范围：箱体和箱盖，V2A盖板螺钉，用于安装凸台的自攻螺钉

注：SV = 快速锁紧结构

IP = 符合DIN EN 60529的防护等级



Z-2503224

For accessories, please see the end of the chapter