

## H0,75/14D GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 散装，提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

## 订货数据

类型	H0,75/14D GR
订货号	<a href="#">9019040000</a>
版本	管状端头, 0.75 mm <sup>2</sup> , 8 mm, 颜色编码: DIN, 灰色 (RAL 7035)
GTIN (EAN)	4008190099077
最小包装数	500 个

**H0,75/14D GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	14 mm	净重	0.08 g
----	-------	----	--------

产品数据

导线压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
插针镀层长度 (L2)	8 mm	插针镀层直径 (D1)	1.2 mm
环直径(D2)	2.8 mm	金属管厚度(S1)	0.15 mm
塑料套厚度 (S2)	0.25 mm		

分类

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

认证

认证



ROHS

一致