

Mærkeplader

- IMT og IT plader

IMP mærkeplader passer til mærkning af kabler, beskyttelsesslanger og rør før eller efter installationen er foretaget.

Fastgøres med kabelbindere med bredde op til 4,8mm.

Kan mærkes med T82S mærkepen.

Egenskaber og fordele

- IT og IMP mærkeplader for kabler og rør med stor diameter
- Mærk pladerne med trykte etiketter eller T82 mærkepen
- Monteres med kabelbindere eller nitter




En sikker måde at mærke kabel, beskyttelsesslange og rør.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Flammehæmmede egenskaber	Iht. UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



IT1, IMP

TYPE	L (L)	B (W)	Binderbredde max. (G)	Enhed	Farve	Anbefalede etiketter	EAN	Bestillingsnr.
IMP1.5	38,1	19,1	4,8	100	Hvid (WH)	TAG18-16TD1	4031026122922	151-42159
IT1	44,0	19,0	4,8	100	Natur (NA)	TAG28-16TD1	5022660308116	151-42119
IMP2	50,8	19,1	4,8	100	Hvid (WH)	TAG43-16TD1	4031026122939	151-42229
IMP2.5	63,5	19,1	4,8	100	Hvid (WH)	TAG43-16TD1	4031026122946	151-42259
	63,5	44,4	4,8	100	Hvid (WH)	TAG43-41TD1	4031026122953	151-42269
IMP3.5	88,9	19,1	4,8	100	Hvid (WH)	TAG68-16TD1	4031026122960	151-42359

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

TYPE	Enhed	Farve	EAN	Bestillingsnr.
T82R-RD	2	Rød (RD)	4031026251950	500-50822
T82S-BK	2	Sort (BK)	4031026251943	500-50820

Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.