



FX0-GPRO00000

Flexi Soft

安全控制器

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

| 类型 | 订货号 |
|--------------|---------|
| FX0-GPRO0000 | 1044075 |

其他设备规格和配件 → www.sick.com/Flexi_Soft



详细技术参数

产品特点

| | |
|------------|-------------|
| 模块 | 网关 |
| 现场总线, 工业网络 | PROFIBUS DP |
| 配置方式 | 通过软件 |

接口

| | |
|------------|-------------------------------|
| 现场总线, 工业网络 | PROFIBUS DP |
| 数据传输率 | ≤ 12,000 kbit/s ¹⁾ |
| 连接类型 | 1 x 插座, D-Sub, 9 针 |

¹⁾ 和电缆长度相关.

电气参数

| | |
|--------|-----------------------|
| 防护等级 | III (EN 61140) |
| 电压供给 | 通过 FLEXBUS+ |
| 内部消耗功率 | ≤ 1.6 W ¹⁾ |

¹⁾ 通过 FLEXBUS+.

机械参数

| | |
|---------------|----------------------------|
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 22.5 mm x 96.5 mm x 126 mm |
| 重量 | 150 g (± 10 %) |

环境参数

| | |
|--------|--------------------|
| 外壳防护等级 | IP20 (EN 60529) |
| 工作环境温度 | -25 °C ... +55 °C |
| 储存温度范围 | -25 °C ... +70 °C |
| 空气湿度 | 10 % ... 95 %, 非冷凝 |


分类

| | |
|------------|----------|
| ECl@ss 5.0 | 27242290 |
|------------|----------|

| | |
|----------------|----------|
| ECl@ss 5.1.4 | 27249090 |
| ECl@ss 6.0 | 27249090 |
| ECl@ss 6.2 | 27249090 |
| ECl@ss 7.0 | 27249090 |
| ECl@ss 8.0 | 27249090 |
| ECl@ss 8.1 | 27249090 |
| ECl@ss 9.0 | 27249090 |
| ETIM 5.0 | EC002632 |
| ETIM 6.0 | EC002632 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |

尺寸图 (尺寸单位: mm)

FX0-GPRO



接线图



SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com