


- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Terminal blocks (screw terminals)
- Remote control optional
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- EU or UK output socket
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)
- Ideell for camping, båt og bil
- Kompakt enhet
- Innebygget alarm
- Kortslutningssikker
- Skruterminaler
- Fjernkontroll som ekstrautstyr
- Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
- EU eller UK stikkontakt
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)



Technical specifications	Tekniske data	12 V	24 V
Input voltage:	Inngangsspenning:	10-15 VDC	20-30 VDC
Output voltage (mod. sine w.):	Utgangsspenning (modifisert sinus):	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Output power	Utgangseffekt		
• Continuous:	• Kontinuerlig:	1000 W	
• Intermittent - max. 20 min.:	• Kortvarig - maks 20 min.:	1200 W	
• Intermittent :	• Kortvarig:	2000 W	
No load current:	Tomgangsstrøm:	< 0,7 A	< 0,55 A
Efficiency:	Effektivitet:	85-90 %	
Low battery alarm:	Alarm ved lav batterispenning:	10,7 V	21 V
Low battery shut-down:	Avbrudd ved lav batterispenning:	10,5 V	20 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950	
EMC standards	EMC standarder		
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3,95/54/EC	
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1,95/54/EC	
Protection:	Sikring:	Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof	
		Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt. spenning, termisk sikret, overlast beskyttet og kortslutningssikker	
MTBF:	MTBF:	53.000 hours / timer	
DC terminaler:	DC terminals:	Terminal blocks (screw terminals) Skruterminaler	
Mål (LxBxH):	Dimensions (LxWxH):	323 x 238 x 85mm	
Weight:	Vekt:	3,15 kg	