

D-SUB连接器 - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



D-SUB连接器，保护等级: IP67，位数: 9，标识材料: PA，接线方式: 螺钉连接，接线容量: AWG 26- 16，
电缆出口: 弯头，内置终端电阻，外壳尺寸: 1，颜色: 灰色

优势

- ✓ EMC保护
- ✓ 可切换端接器
- ✓ 防插错编码 (CR)，防止连接器错插



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 955083
GTIN	4017918955083
海关税则号	8536901900
Sales Key	ABNFAA

技术数据

机械特性

位数	9
屏蔽	有
插 / 拔周期	≥ 200
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm² (刚性)
	0.14 mm² ... 1 mm² (柔性)
可连接导线横截面AWG	26 ... 16 (刚性)
	26 ... 18 (柔性)
电缆外径	5 mm ... 9 mm
电缆出口	弯头
颜色	灰色

D-SUB连接器 - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

技术数据

机械特性

保护等级	IP67
类型	D-SUB 9
外壳尺寸	1
出线口编号	2

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 75 °C
保护等级	IP67

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PA
外壳表面材料	PA, 浅灰色
电缆密封材料	CR/NBR
高度	59 mm

电气特性

位数	9
额定电流	1 A
过电压等级	II
污染等级	2
额定电压(III/3)	50 V

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

D-SUB连接器 - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

尺寸图



D-SUB连接器

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001132
ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

认证

认证

D-SUB连接器 - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	---	---------

附件

附件

保护盖

D-SUB保护盖板 - VS-09-SD - 1887086

D-SUB保护盖板，标识材料: PA，外壳尺寸: 1，颜色: 灰色



面板安装框架

D-SUB面板安装支架 - VS-09-A - 1688366



D-SUB面板安装框架，外壳尺寸1，IP67防护等级

D-SUB面板安装支架 - VS-09-A-GC-BU/BU - 1689695



D-SUB面板安装框架，外壳尺寸1，带9个孔式信号针位，带转接器，屏蔽，IP67防护等级

D-SUB连接器 - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

附件

D-SUB面板安装支架 - VS-09-A BK - 1658079



D-SUB面板安装支架，外壳尺寸1，IP67防护等级，黑色