

W系列, 附件
WQV 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



魏德米勒产品系列丰富多样, 接线范围从 0.05 mm² 到 300 mm², 您可以根据应用目的选择产品。
具备一定机械强度的淬火钢和优质镀锡铜确保最佳导电率。所有材料符合 RoHS 要求, 并且已经根据当前环境指令经过测试。

订货数据

类型	WQV 4/10
订货号	1052060000
版本	W系列, 附件, 横联, 用于端子, 回路数: 10
GTIN (EAN)	4008190054687
最小包装数	20 个

数据页

W系列, 附件 WQV 4/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	7.6 mm	高度	59.4 mm
深	18 mm	净重	12.15 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直接安装	类型	用于端子
防爆版	不		

额定数据

额定电流	41 A
------	------

材料参数

材料	PA 66	颜色	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	W系列, 附件	安装导轨	无
------	---------	------	---

分类

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

认证

ROHS	一致
------	----