

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




穿板式电缆连接器，双侧带QPD螺母，黑色，3+PE位，1.0 mm² ... 2.5 mm²/630 V/20 A，用于直径为9 mm ... 14 mm的电缆。

优势

- ✓ 创新且省时 —— QUICKON快速连接，现场安装时最多可节省80 %的时间
- ✓ 便捷：轻松快速安装无需特殊工具
- ✓ 一贯的坚固：具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
- ✓ 由于采用了防插错极性与符合DIN EN 0105的防触摸保护，因此可实现更加安全的连接
- ✓ 简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用，您可以对电缆进行快速维修与扩展

关键商业数据

| | |
|-----------|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 552479 |
| GTIN | 4046356552479 |
| Sales Key | BF6CBB |

技术数据

概述

| | |
|-----------|-----------|
| 类型 | QPD 4x2.5 |
| 颜色 | 黑色 |
| 锁定类型 | 螺钉紧固 |
| 连接系统 | QUICKON速连 |
| 连接方式 | 快速免剥线 |
| 位数 | 4 |
| 注意 针数： | 3+PE |
| 接合螺母扳手规格 | 22 mm |
| 接合螺母紧固扭矩 | 5 Nm |
| 紧固扭矩，埋头螺母 | 5 Nm |

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

技术数据

概述

| | |
|------------|---------------------|
| 扳手规格, 埋头螺母 | 27 mm |
| 连接量 | 10 |
| 柔性导线最小横截面 | 1 mm ² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm ² |
| 刚性导线最小横截面 | 1 mm ² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm ² |
| 最小导线横截面AWG | 16 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |

导线

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径 | VDE 0295 1到6级/最小0.15mm |
| 缆线绝缘材料 | PVC/PE/TPE/橡胶 |
| 线径包括绝缘层 | 2 mm ... 3.8 mm |
| 电缆外径 | 6 mm ... 10 mm (QUICKON螺母或连接器须单独订购) |
| 位置标记 | 1, 2, 3, PE |

环境条件

| | |
|--------------|-------------------|
| 保护等级 | IP66 |
| | IP68 (2 m / 24 h) |
| | IP69K |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 环境温度 (存放/运输) | -40 °C ... 100 °C |
| 导线连接时的温度 | -5 °C ... 50 °C |

电气特性

| | |
|--------------------|--------|
| 额定电流I _N | 20 A |
| 额定电流 | 20 A |
| 额定电压(III/3) | 690 V |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电压(II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电涌电压(II/2) | 8 kV |

机械特性

| | |
|------------|--------------------------|
| QUICKON连接性 | 最大 10 |
| 插 / 拔周期 | >= 50 (最多支持10个QUICKON连接) |
| 冲击类别 | IK07 |

材料数据

| | |
|---------|----|
| 接触件材料 | Cu |
| 材料接触表面 | 镀银 |
| 接触件载体材料 | PA |

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

技术数据

材料数据

| | |
|---------------|-----|
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |



标准和规范

| | |
|---------------|----|
| 无卤素 | 否 |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|------------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| | 更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明” |

产品图



面板开口

尺寸图

分类

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143400 |
| eCl@ss 6.0 | 27143400 |
| eCl@ss 7.0 | 27440605 |
| eCl@ss 8.0 | 27440605 |
| eCl@ss 9.0 | 27440605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000516 |
| ETIM 5.0 | EC002560 |
| ETIM 6.0 | EC002560 |

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

分类

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211923 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
| UNSPSC 11 | 39121522 |
| UNSPSC 12.01 | 39121522 |
| UNSPSC 13.2 | 39121402 |

认证

认证

认证

GL / IECCEB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC

防爆认证

认证详情

| | | | |
|----|--|---|------------|
| GL | | http://exchange.dnv.com/tari/ | 6195914 HH |
|----|--|---|------------|

| | | | |
|-----------------|--|---|-----------|
| IECEE CB Scheme | | http://www.iecee.org/ | DE1-58228 |
|-----------------|--|---|-----------|

| | | | |
|------------------------|--|---|----------|
| VDE Zeichengenehmigung | | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40029149 |
|------------------------|--|---|----------|

| | |
|----------------------------|---------|
| 额定电压 UN | 690 V |
| 额定电流 IN | 20 A |
| mm ² /AWG/kcmil | 1.5-2.5 |

| | | |
|-----|--|--------------------------|
| EAC | | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|--|--------------------------|

附件

附件

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

附件

保护盖

保护盖 - QPD QSK 2,5 FS - 1582488

塑料保护盖，适用QPD-QUICKON连接器，绿色，带保护链，IP68防护等级



安装用紧固螺母

螺母 - QPD N 2,5 6-10 BK - 1582226



螺母，QUICKON速连，位数: 3+PE，1 mm² ... 2.5 mm²，690 V，20 A，黑色，电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm

螺母 - QPD N 2,5 9-14 BK - 1582229



螺母，QUICKON速连，位数: 3+PE，1 mm² ... 2.5 mm²，690 V，20 A，黑色，电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm

密封

开槽连接块 - KV-DI-PG16-1XASI - 1582462



用于单根AS-i电缆的密封，17.2x9mm，NBR材质，黑色，IP65/67防护等级

开槽连接块 - KV-DI-PG16-2XASI - 1582464



用于两根AS-i电缆的密封，17.2x9mm，NBR材质，黑色，IP65/67防护等级

密封插头

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

附件

堵头 - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270



堵头, PA, 线程 可插拔, 颜色: 红色

插座扳手

套筒扳手 - QSS 22 - 1670206



六角扳手, 用于松开或拧紧QUICKON接头螺母, WAF 22 mm

编码元件

编码条 - CP-QPD - 1582459



红色防插错编码, 推入QUICKON连接器, 可间隔90°。

设备标识

刻印材料 - GPE 13X 9 WH - 0806932



刻印材料, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 13 x 9 mm

连接器 - QPD P 3PE2,5 6-10 BK - 1582202



连接器, QUICKON速连, 位数: 3+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, 黑色, 电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm

导线连接器 - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

附件

连接器 - QPD P 3PE2,5 9-14 BK - 1582205



连接器, QUICKON速连, 位数: 3+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, 黑色, 电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>