



LOGO! AM2 RTD EXPAN. MODULE,
 PU: DC 12/24V, 2AI,
 -50 ... +200 DEGR/C PT100/1000

电源电压	
DC 12 V	是
DC 24 V	是
模拟输入	
模拟输入端数量	2 ; 2 线或 3 线连接
输入范围	
电阻温度计	是 ; 用于 PT100/PT1000 传感器
EMV	
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
无线电辐射干扰符合 EN 55 011 (临界值等级 B)	是 ; 无线电抗干扰符合 EN55011 , 极限值等级 B
防护等级和防护类别	
IP20	是
标准、许可、证书	
CSA 许可	是 ; C22.2 编号 142
UL 许可	是 ; UL 508
FM 许可	是 ; FM 标准编号 3611、3600、3810 , 等级 I , 分区 2 , 组 A、B、C、D
根据 IEC 61131 标准开发	是 ; EN 61131-2 (IEC 1131-2)
船舶建造许可	

船舶建造许可	是 ; ABS, BV, DNV, GL, LRS, Class NK
环境要求	
运行温度	
最小值	0 °C
最大值	55 °C
尺寸	
宽度	36 mm
高度	90 mm
深度	53 mm
日期	2014-7-18