

工业以太网
IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



导轨插座, RJ45 接线盒设计 符合 IEC 60603-7-51

订货数据

类型	IE-XM-RJ45/RJ45
订货号	8879050000
版本	端子导轨出口, 耦合 RJ45 - RJ45, IP 20, 6类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
最小包装数	1 个

工业以太网 IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 49 g

温度

工作温度 -25 °C...+70 °C 存储温度
 安装温度

下载

GL 认证准则 GL_Certificate.pdf GOST认证 POCC DE.ME25.B01411.pdf

PB47 RJ45 I通用参数

外壳基本材料	PA 66, UL 94: V-0	安装方式	TS 35
布线	颜色编码的联接配置, 根据 EIA / TIA T568 A (铜)	插拔次数	750
物品描述	耦合 RJ45 - RJ45	目录册	6类 (ISO/IEC 11801)
端口 2	RJ45	端口 1	RJ45
配置	用于标记的观察窗 1 TE 间距尺寸根据 DIN 43880, 可安装	防护等级	IP 20
颜色	浅灰		

标准

连接器标准 IEC 60603-7-5 证书号 (GERMLLOYD) 33451-06

电气特性

50°C下的载流量	1 A	PoE PoE+	符合 IEEE 802.3at
介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V DC	电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V DC
绝缘电阻	500 MΩ	触点电阻	≤ 20 mΩ

分类

ETIM 3.0	EC001264	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

认证

认证



ROHS 一致

**工业以太网
IE-XM-RJ45/RJ45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

尺寸图