

THERMISTOR MOTOR PROTECTION STANDARD
EVALUATION UNIT AUTO,
1NO+1NC, UC 24...240V SCREW CONNECTION

综合技术细节：












电压类型		AC/DC
供电电压频率		
• 1 / 用于辅助和控制电路		
• 测定值	Hz	50
• 2 / 对于辅助和控制电路		
• 测定值	Hz	60
控制电压		
• 1		
• 在50 Hz时 / 在AC时		
• 测定起始值	V	24
• 测定值	V	240
• 在60 Hz时 / 在AC时		
• 测定初始值	V	24
• 测定终值	V	240
• 在DC时		
• 测定初始值	V	24
• 测定值	V	240
测量回路的数目		1
常闭触点数目 / 用于辅助触点		1
常开触点数目 / 用于辅助触点		1
转换器数目 / 对于辅助触点		0
可测量的温度		
• 初始值	°C	60
• 终值	°C	180
产品功能		
• 防重合闸闭锁装置		否
• 自动复位		是
• 故障储存		否
• 外部的复位		否
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的		K
电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750		K

环境温度 / 运行期间	°C	-25 ... +60
-------------	----	-------------

机械构造：



电气连接结构形式 / 用于辅助和控制电流电路		螺栓连接
电气连接结构形式 / 插座		否
显示类型 / LED		是
防护等级 IP		IP20
宽度	mm	22.5
高度	mm	92
深度	mm	91

正树/批准：

General Product Approval		EMC		For use in hazardous locations	
					
CCC	CSA	GOST	UL	C-TICK	ATEX
Test Certificates		Shipping Approval			
Special Test Certificate					
	DNV	GL	LRS	PRS	RMRS
other					
Declaration of Conformity	other	Environmental Confirmations			

更多相关信息：

- Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册， ...) <http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>
- Industry Mall (网上订购系统) <http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>
- CAX-Online-Generator <http://www.siemens.com/cax>
- Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...) <http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RN1010-1CW00/all>
- 图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图， ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RN1010-1CW00



最后一次变更：

2013-7-1