

### Etiquettes pour identification de boutonnerie - Transfert thermique

- **Helatag 1221 (Argenté)**

Les étiquettes pour armoires et coffrets électriques sont des étiquettes adhésives permanentes fabriquées à partir d'un matériau épais spécialement conçu pour remplacer la traditionnelle boutonnerie en plastique gravée. Les couleurs brillantes blanches et argentées sont parfaitement adaptées aux panneaux de contrôle industriels, aux appareillages, aux baies de brassage et à l'identification de manière générale.

Les imprimantes TT4000+, TT430 et les rubans encres TT122OUT permettent aisément de créer des étiquettes d'aspect professionnel nettes et claires.

Le logiciel TagPrint Pro offre la possibilité de concevoir très simplement de nombreux modèles d'étiquettes.


#### Principales caractéristiques

- Système économique pour remplacer les plaques en plastique gravées
- Adhésif haute performance et support en mousse compressée qui assure une adhérence optimale sur des surfaces inégales
- Les coins arrondis assurent une meilleure durabilité sur la long terme de l'adhésion
- Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très net
- Imprimer sur site pour ne pas commander hors site
- Tailles spéciales et autres couleurs sont disponibles sur demande
- Excellente performance d'impression avec les rubans TT122OUT ou TT822OUT
- Pour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT
- Pour de meilleurs résultats utiliser une imprimante TT4000+ ou une TT430
- Conception d'étiquette facile avec notre logiciel TagPrint Pro



Les Panel Label sont idéales pour remplacer les plaques gravées.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1221, Polyester (PET), Argenté (SR)
<b>Températures d'utilisation</b>	-40 °C à +90 °C
<b>Température de polymérisation</b>	de +4 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. film (µm)</b>	625 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux UV, aux produits chimiques et aux solvants
<b>Type de ruban recommandé</b>	TT122OUT, TT822OUT



RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (WL)	Etiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG13-07TDK1-1221-SR	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00578
TAG27-27-TDK1-1221-SR	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00579
TAG35-18-TDK1-1221-SR	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Argent (SR)	596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR	60,0	30,0	66,0	1	500	Argent (SR)	596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR	90,0	45,0	96,0	1	500	Argent (SR)	596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR	100,0	30,0	106,0	1	250	Argent (SR)	596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR	100,0	70,0	106,0	1	250	Argent (SR)	596-00586

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.