


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

请勿对产品进行新的研发。



弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	BLZF 5.08/10/180 SN OR BX
订货号	1707540000
版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装
GTIN (EAN)	4008190950200
最小包装数	36 个
产品数据	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12
包装	盒装
状态文本	本文件在以后将不再提供。
废止日期	2015-12-31
替代产品	1013770000

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 17.26 g

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	导线连接方式	弹片联接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	5.08 mm
间距 inch (P)	0.2 inch	回路数	10
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5	相关标准	DIN 5264-A
剥线长度	10 mm	L1 (mm)	45.72 mm
L1 (inch)	1.8 inch	防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护

可联接导线

最小压接面积	0.13 mm ²	最大压接面积	3.31 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	2.5 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	2.5 mm ²
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	0.2 mm ²	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	1.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 36 228/4)	0.2 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 36 228/4)	1.5 mm ²
塞规a x b或ø (EN 60999)	2.8 mm x 2.0 mm		


材料

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
比色表 (相似)	RAL 2000	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	Cu-Leg
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	17 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	12.5 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	14.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	11 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	4 kV
瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A		

额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 12		

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZF 5.08/10/180 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 12		

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明


- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证

认证	
ROHS	一致

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZF 5.08/10/180 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLT 5.08/10/180B SN OR BX	1611790000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装	4008190192679	50 个	IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/10/180B SN OR BX	1710290000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190319601	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.00/10/90LF 3.2SN BK BX	1840430000	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路 数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248351275	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装
SL-SMT 5.00/10/90LF 1.5SN BK BX	1797310000	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路 数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248238095	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/180F 3.2SN BK BX	1820780000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248317646	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08TB RF15



压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/10/180TB RF15 SN OR BX	1846080000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362363	10 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/180LF 1.5SN BK BX	1776442001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248159321	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/10/180LF 3.2SN BK BX	1838520000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248348589	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/20/180F 3.2SN BK BX	1828850000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 20, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335541	20 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/20/180F 1.5SN BK BX	1828970000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 20, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335664	20 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/10/90B SN OR BX	1673630000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190435349	50 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/10/90B 3.2SN OR BX	1511160000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190052485	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLS 5.08TB KF35



压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/10/180TB KF SN OR BX	1846160000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362448	10 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.00/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/10/90B 3.2SN OR BX	1580940000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190105426	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/10/135B 3.2SN OR BX	1605610000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 135°, 焊针长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190178284	50 个	IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/10/270B SN OR BX	1706220000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248197699	50 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SL 5.08/180B



焊接插座, 进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/10/180B 3.2SN OR BX	1520360000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190030612	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/90LF 3.2SN BK BX	1780490000	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路 数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248165810	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装
SL-SMT 5.08/10/90LF 1.5SN BK BX	1775312001	PCB 接插件, 插座, 焊接法 兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路 数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248157297	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLZF 5.08/180FI



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/10/180FI SN OR BX	1846590000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 弹 片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362899	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/10/180B SN OR BX	1627320000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190199838	30 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/20/180FLF 1.5SN BK BX	1829210000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 20, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335909	20 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/20/180FLF 3.2SN BK BX	1829090000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 20, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335787	20 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/10/180F SN OR BX	1846440000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362745	30 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SL-SMT 5.08/90F Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/90F 3.2SN BK BX	1837710000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248347520	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180FI



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/10/180FI SN OR BX	1846290000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362578	30 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

SLZF 5.08/180F



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/10/180F SN OR BX	1847040000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248363193	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 5.08/20/180G 3.2SN OR BX	1602470000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 20, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190059958	20 个	IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLD 5.08/90G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 5.08/20/90G 3.2SN OR BX	1601870000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 20, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190189624	20 个	IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/180



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/10/180 3.2SN OR BX	1518060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190122539 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/10/180 SN OR BX	1627170000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装			IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/10/180 SN OR BX	1709450000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190950279	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
SLZF 5.08/10/180 SN BK BX	1709680000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190318987	50 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SL 5.08/90



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/10/90 3.2SN OR BX	1508860000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190089092	50 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/90G 1.5SN BK TY	1775083001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 托盘	4032248166312	30 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	托盘
SL-SMT 5.08/10/90G 3.2SN BK BX	1780260000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248165582	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/10/90G 1.5SN BK BX	1775082001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248156559	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/180G 3.2SN BK BX	1838290000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248348350	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/10/180G 1.5SN BK BX	1776002001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248158997	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能，适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDF 5.08 L/F 10 SN OR BX	1599210000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 4008190065522 50 个 回路数: 10, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装			IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/10/90 4.5SN BK BX	1626060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊 4008190197360 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL 5.00/10/90 3.2SN OR BX	1571210000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊 4008190068325 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/10/135 3.2SN OR BX	1603140000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190082123 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/90 3.2SN BK BX	1780030000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165353 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装
SL-SMT 5.08/10/90 1.5SN BK BX	1774842001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155880 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZF 5.08/10/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/10/180 1.5SN BK BX	1775682001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回	4032248158324	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/10/180 3.2SN BK BX	1838060000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回	4032248348121	50 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

