


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	BL 5.08/03/180 SN BK BX
订货号	1716480000
版本	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装
GTIN (EAN)	4008190376529
最小包装数	100 个
产品数据	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
包装	盒装
状态文本	本文件在以后将不再提供。
废止日期	2015-12-31
替代产品	1943820000

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 4.56 g

系统参数

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	导线连接方式	压钳式连接
导线出线方向	180°	间距 mm (P)	5.08 mm
间距 inch (P)	0.2 inch	回路数	3
直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5	相关标准	DIN 5264
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.5 Nm
压接螺钉	M 2.5	剥线长度	6 mm
L1 (mm)	10.16 mm	L1 (inch)	0.4 inch
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 00		

可联接导线

最小压接面积	0.13 mm ²	最大压接面积	2.08 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 14
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm ²	单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	1.5 mm ²
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm ²	软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	1.5 mm ²
最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	0.2 mm ²	最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281	1.5 mm ²
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm ²	最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	1 mm ²
塞规 a x b 或 ø (EN 60999)	2.4 mm x 1.5 mm		


材料

绝缘材料	PA	颜色	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	阻燃等级符合 UL 94	V-2
CTI	≥ 600	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	14 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	12 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	12 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	10 A
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	4 kV

额定数据 (CSA)


机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG,	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 14		

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A	导线最小压接面积, AWG	AWG 26
导线最大压接面积, AWG	AWG 14		

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Do not tighten screws in inserted condition
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证

认证







ROHS 一致

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/03/180 SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLT 5.08/03/180B SN OR BX	1611720000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装	4008190192600	100 个	IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.00/03/90LF 1.5SN BK BX	1797240000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248238026	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.00/03/90LF 3.2SN BK BX	1840360000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248351107	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180F 3.2SN BK BX	1820600000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248316564	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/03/180B SN OR BX	1710220000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190319533	100 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90LF 1.5 SN BK RL	1775244001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248167791	350 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180LF 3.2SN BK BX	1838450000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248348510	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/03/180LF 1.5SN BK BX	1776372001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248159154	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180LF 1.5 SN BK RL	1776374001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248163496	250 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/06/180F 1.5SN BK BX	1828900000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335596	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/06/180F 3.2SN BK BX	1828780000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335466	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/03/90B 3.2SN OR BX	1510460000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190054892	100 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/03/90B SN OR BX	1673560000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190435271	100 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.00/90LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.00/03/90LF 1.5SN BK RL	1797760000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248239764	350 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SL-SMarT 5.0x/180 Tape



耐高温焊接插座，可拼接。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配和回流焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMART 5.0X/03/180 1.5SN BK RL	1812460000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248294046	270 个	IEC: 400 V / 16.5 A UL: 300 V / 15 A	卷装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.00/90B




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/03/90B 3.2SN OR BX	1580870000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190008482	100 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SL-SMarT 5.0x/90 Tape



耐高温焊接插座，可拼接。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配和回流焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMART 5.0X/03/90 1.5SN BK RL	1812440000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 流焊, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248294022	350 个	IEC: 400 V / 16.5 A UL: 300 V / 15 A	卷 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/03/135B 3.2SN OR BX	1605540000	PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 135°, 焊针长度 (I): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190097059	100 个	IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/03/270B SN OR BX	1706150000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 270°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248198009	100 个	IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90LF 1.5SN BK BX	1775242001	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248157228	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/03/90LF 3.2SN BK BX	1780420000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248165742	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL 5.08/180B



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/03/180B 3.2SN OR BX	1519660000	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190110024	100 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180FI




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/03/180FI SN OR BX	1846520000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362820	100 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/03/180B SN OR BX	1627250000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190199760	100 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDV-THR 5.08/06/180FLF 1.5SN BK BX	1829140000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335831	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDV-THR 5.08/06/180FLF 3.2SN BK BX	1829020000	PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248335718	50 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/03/180F SN OR BX	1846370000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362073	72 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90F 3.2SN BK BX	1837640000	PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248347452	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLS 5.08/180FI



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/03/180FI SN OR BX	1846220000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248362509	72 个	IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180F



- 弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。
- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
 - 400 V (IEC) / 300 V (UL)
 - 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/03/180F SN OR BX	1846940000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4032248363117	100 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 5.08/06/180G 3.2SN OR BX	1602400000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190076887 50 个 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A	盒装

SLD 5.08/90G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLD 5.08/06/90G 3.2SN OR BX	1601800000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 4008190045876 50 个 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 6, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/180



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/03/180 3.2SN OR BX	1517360000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190057077 100 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLS 5.08/03/180 SN OR BX	1627100000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装			IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90G 1.5 SN BK RL	1775014001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248167739	350 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

SL 5.08/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/03/90 3.2SN OR BX	1508160000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190028879	100 个	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLZF 5.08/03/180 SN BK BX	1709610000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190318918	100 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
SLZF 5.08/03/180 SN OR BX	1709380000	PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装	4008190395896	100 个	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

SL-SMT 5.08/180G Tape



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180G 1.5 SN BK RL	1775934001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248160112	250 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90G 1.5SN BK BX	1775012001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248156030	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/03/90G 3.2SN BK BX	1780190000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248165513	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL-SMT 5.08/90 Tape



耐高温，90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90 1.5 SN BK RL	1821170000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装	4032248319817	350 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180G Box




耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180G 1.5SN BK BX	1775932001	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248158928	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/03/180G 3.2SN BK BX	1838220000	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4032248348282	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SLDF 5.08



穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	1635750000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装	4008190264185	100 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装
SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	1599140000	PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装	4008190077853	100 个	IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.00/03/90 3.2SN OR BX	1571140000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190167202 100 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL 5.00/03/90 4.5SN BK BX	1626000000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190197308 100 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A	盒装

SL-SMT 5.08/180 Tape



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180 1.5 SN BK RL	1821110000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248319756 250 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	卷装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL 5.08/03/135 3.2SN OR BX	1603070000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190089412 100 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 3, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装			IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/90 3.2SN BK BX	1779960000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165285 100 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装
SL-SMT 5.08/03/90 1.5SN BK BX	1774772001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155705 100 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 3, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装			IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/03/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
SL-SMT 5.08/03/180 1.5SN BK BX	1775572001	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回	4032248157556	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装
SL-SMT 5.08/03/180 3.2SN BK BX	1837990000	PCB 接插件, 插座, 开口型, 回	4032248348053	100 个	IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A	盒装

