


OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com



插座 SC 的插接方向垂直于印刷电路板（立式）。可提供闭口型(G)和螺钉法兰型（F）。
魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米（0.15 英寸），与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 320 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX
订货号	1793520000
版本	PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 3.81 mm, 回路数: 2, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248230433
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
包装	盒装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 0.68 g

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	17.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	17.1 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	17.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	17.1 A
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	160 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	2.5 kV
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	2.5 kV
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	320 V	额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1 s, 76 A		

额定数据 (CSA)

额定电压 (使用组 B)	300 V	额定电流 (使用组 B)	10 A
额定电压 (使用组 D)	300 V	额定电流 (使用组 D)	10 A

额定数据 (UL 1059)

额定电压 (使用组 B)	300 V	额定电流 (使用组 B)	10 A
额定电压 (使用组 D)	300 V	额定电流 (使用组 D)	10 A

系统特征值

产品系列	OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列	安装在印刷电路板上	焊连接
出线方向	180°	间距 mm (P)	3.81 mm
间距 inch (P)	0.15 inch	回路数	2
焊针长度 (l)	3.2 mm	焊针尺寸	d = 1.0 mm, 八角形
可编码	是	每回路的焊脚数目	1
焊孔直径 (D)	1.2 mm	焊孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
L1 (mm)	3.81 mm	L1 (inch)	0.15 inch
绝缘电阻	10 ⁶ Ω	防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20
防触电保护 (按照DIN VDE57106)	手指安全保护		

材料数据

绝缘材料	PA GF	颜色	黑色
绝缘材料组	II	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 550	触点材料	Cu-Leg
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	120 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	120 °C	最大储存相对湿度	80 %

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据**说明**

- 提示
- Additional colours on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
 - P on drawing = pitch

认证

认证




ROHS

一致

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BCZ 3.81/180F



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向，可灵活设计联接类型：

- 180° 导线与插接方向平行
- 90° 导线垂直于插接方向，并且位于上方
- 270° 导线垂直于插接方向，并且位于下方

根据联接的不同要求，提供三种外壳：

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰，无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/02/180F SN BK BX	1792950000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248227037 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/180F SN OR BX	1941010000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655830 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/180F SN GN BX	1793040000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248227129 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BCZ 3.81/270F



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向，可灵活设计联接类型：

- 180° 导线与插接方向平行
 - 90° 导线垂直于插接方向，并且位于上方
 - 270° 导线垂直于插接方向，并且位于下方
- 根据联接的不同要求，提供三种外壳：

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰，无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/02/270F SN OR BX	1940460000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656370 50 个 回路数: 2, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/270F SN GN BX	1799170000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248244065 50 个 回路数: 2, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/270F SN BK BX	1799100000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243990 50 个 回路数: 2, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**BCZ 3.81/180LR**

压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向，可灵活设计联接类型：

- 180° 导线与插接方向平行
 - 90° 导线垂直于插接方向，并且位于上方
 - 270° 导线垂直于插接方向，并且位于下方
- 根据联接的不同要求，提供三种外壳：

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰，无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/02/180LR SN OR BX	1941400000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248698325 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/180LR SN BK BX	1941780000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248698707 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/180LR SN GN BX	1941590000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248698516 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BCZ 3.81/90F



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向，可灵活设计联接类型：

- 180° 导线与插接方向平行
- 90° 导线垂直于插接方向，并且位于上方
- 270° 导线垂直于插接方向，并且位于下方

根据联接的不同要求，提供三种外壳：

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰，无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸)，与标准接插件布局兼容，提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/02/90F SN GN BX	1798850000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243532 50 个 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/90F SN BK BX	1798780000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243464 50 个 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/90F SN OR BX	1939980000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656844 50 个 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/180ZE



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向, 可灵活设计联接类型:

- 180° 导线与插接方向平行
 - 90° 导线垂直于插接方向, 并且位于上方
 - 270° 导线垂直于插接方向, 并且位于下方
- 根据联接的不同要求, 提供三种外壳:

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰, 无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/17/180ZE SN BK BX	1072080000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830510 50 个 回路数: 17, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248830510 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/15/180ZE SN BK BX	1072060000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830497 50 个 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248830497 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/12/180ZE SN OR BX	1236370000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021585 50 个 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	4050118021585 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/16/180ZE SN BK BX	1072070000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830503 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248830503 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/09/180ZE SN BK BX	1071980000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830435 50 个 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248830435 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/17/180ZE SN OR BX	1236420000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021479 50 个 回路数: 17, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	4050118021479 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/13/180ZE SN BK BX	1072040000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830473 50 个 回路数: 13, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248830473 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/08/180ZE SN BK BX	1941970000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248698783 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248698783 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/18/180ZE SN BK BX	1072090000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830527 50 个 回路数: 18, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	4032248830527 50	50	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装

编制日期 2014年5月21日 上午10时20分32秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/11/180ZE SN OR BX	1236340000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021448 50 个 回路数: 11, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/13/180ZE SN OR BX	1236380000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021738 50 个 回路数: 13, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/15/180ZE SN OR BX	1236400000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021622 50 个 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/09/180ZE SN OR BX	1236320000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021691 50 个 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/12/180ZE SN BK BX	1072030000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830466 50 个 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/180ZE SN OR BX	1236410000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021455 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/10/180ZE SN OR BX	1236330000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021677 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/07/180ZE SN OR BX	1236290000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021578 50 个 回路数: 7, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/06/180ZE SN BK BX	1071960000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830411 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/20/180ZE SN OR BX	1236470000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021752 50 个 回路数: 20, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/08/180ZE SN OR BX	1236300000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021639 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/20/180ZE SN BK BX	1072120000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830541 50 个 回路数: 20, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/180ZE SN OR BX	1236270000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021653 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/11/180ZE SN BK BX	1072020000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830459 50 个 回路数: 11, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/180ZE SN BK BX	1071970000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830428 50 个 回路数: 7, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/18/180ZE SN OR BX	1236430000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021776 50 个 回路数: 18, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/14/180ZE SN OR BX	1236390000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021493 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/05/180ZE SN BK BX	1071950000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830404 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/180ZE SN BK BX	1072010000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830442 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/180ZE SN BK BX	1072050000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830480 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/19/180ZE SN BK BX	1072110000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248830534 50 个 回路数: 19, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/19/180ZE SN OR BX	1236440000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021721 50 个 回路数: 19, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
BCZ 3.81/06/180ZE SN OR BX	1236280000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4050118021592 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ²	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16

BCZ 3.81/270



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向, 可灵活设计联接类型:

- 180° 导线与插接方向平行
- 90° 导线垂直于插接方向, 并且位于上方
- 270° 导线垂直于插接方向, 并且位于下方

根据联接的不同要求, 提供三种外壳:

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰, 无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/13/270 SN BK BX	1940430000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656400 50 个 回路数: 13, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装
BCZ 3.81/13/270 SN OR BX	1940300000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656530 50 个 回路数: 13, 270°, 压线框联接			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16	盒装

编制日期 2014年5月21日 上午10时20分32秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

订货号	描述	规格
BCZ 3.81/02/270 SN OR BX	接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装 PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656646 50 个 回路数: 2, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/270 SN GN BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243921 50 个 回路数: 4, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/270 SN OR BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656585 50 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/270 SN BK BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243747 50 个 回路数: 5, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/270 SN GN BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656448 50 个 回路数: 15, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/270 SN OR BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656639 50 个 回路数: 3, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/270 SN OR BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656608 50 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/270 SN OR BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656547 50 个 回路数: 12, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/270 SN GN BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243914 50 个 回路数: 3, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/09/270 SN GN BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656486 50 个 回路数: 9, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/270 SN BK BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248241361 50 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/270 SN BK BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243792 50 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/270 SN BK BX	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243754 50 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/15/270 SN BK BX	1940450000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656387 50 个 回路数: 15, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/270 SN OR BX	1940330000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656509 50 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/270 SN GN BX	1940360000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656479 50 个 回路数: 11, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/270 SN BK BX	1940420000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656417 50 个 回路数: 11, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/270 SN GN BX	1799090000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243983 50 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/270 SN GN BX	1940380000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656455 50 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/270 SN BK BX	1940400000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656431 50 个 回路数: 7, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/270 SN OR BX	1940240000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656592 50 个 回路数: 7, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/270 SN BK BX	1798990000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243778 50 个 回路数: 12, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/270 SN GN BX	1799060000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243952 50 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/270 SN GN BX	1799040000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243938 50 个 回路数: 5, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/270 SN BK BX	1940440000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656394 50 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/270 SN OR BX	1940210000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656622 50 个 回路数: 4, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/10/270 SN BK BX	1798980000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243761 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/09/270 SN BK BX	1940410000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656424 50 个 回路数: 9, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/270 SN OR BX	1940220000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656615 50 个 回路数: 5, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/270 SN OR BX	1940310000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656523 50 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/270 SN BK BX	1798940000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243723 50 个 回路数: 2, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/270 SN BK BX	1798160000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248241354 50 个 回路数: 3, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/270 SN OR BX	1940320000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656516 50 个 回路数: 15, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/270 SN GN BX	1799080000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243976 50 个 回路数: 12, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/270 SN GN BX	1799010000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243808 50 个 回路数: 2, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/270 SN OR BX	1940280000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656554 50 个 回路数: 11, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/09/270 SN OR BX	1940260000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656578 50 个 回路数: 9, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/270 SN BK BX	1798950000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243730 50 个 回路数: 4, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/270 SN GN BX	1799070000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243969 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/06/270 SN GN BX	1799050000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243945 50 个 回路数: 6, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/13/270 SN GN BX	1940370000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656462 50 个 回路数: 13, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/270 SN OR BX	1940270000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656561 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/270 SN GN BX	1940340000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656493 50 个 回路数: 7, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

BCZ 3.81/180



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向, 可灵活设计联接类型:

- 180° 导线与插接方向平行
- 90° 导线垂直于插接方向, 并且位于上方
- 270° 导线垂直于插接方向, 并且位于下方

根据联接的不同要求, 提供三种外壳:

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰, 无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/06/180 SN GN BX PRT	1827050000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248331987 150 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/10/180 SN GN PRT BX	1816370000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248306992 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/14/180 SN BK BX	1899480000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519385 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/19/180 SN BK BX	1940990000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655854 50 个 回路数: 19, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒

编制日期 2014年5月21日 上午10时20分32秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/09/180 SN GN BX	1871380000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248449989 50 个 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/180 SN BK BX	1792830000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226917 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN OR BX PRT	1094950000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248867738 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN OR BX	1940750000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656080 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/180 SN OR BX	1940730000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656103 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/180 SN GN BX PRT	1880200000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248479177 200 个 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/180 SN BK BX	1792810000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226795 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/180 SN OR BX	1940820000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656011 50 个 回路数: 11, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/180 SN OR BX	1940770000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656066 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/180 SN BK BX	1792850000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226931 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/18/180 SN GN BX	1940940000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655908 50 个 回路数: 18, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/180 SN GN BX	1792870000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226955 50 个 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/18/180 SN BK BX	1940980000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655861 50 个 回路数: 18, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/17/180 SN OR BX	1940890000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655953 50 个 回路数: 17, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/180 SN OR BX	1940780000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656059 50 个 回路数: 7, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/19/180 SN OR BX	1940910000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655939 50 个 回路数: 19, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/180 SN GN BX	1899470000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519378 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/20/180 SN BK BX	1941000000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655847 50 个 回路数: 20, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/180 SN OR BX	1940810000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656028 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/09/180 SN BK BX	1871390000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248449996 50 个 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/13/180 SN OR BX	1940840000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655991 50 个 回路数: 13, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN BK BX PRT	1077880000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248837519 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/180 SN BK BX PRT	1965640000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248653515 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/13/180 SN BK BX	1899440000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519347 50 个 回路数: 13, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/180 SN OR BX	1940860000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655977 50 个 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/180 SN GN BX	1899510000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519415 50 个 回路数: 15, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/06/180 SN GN BX PRT	1848120000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248369102 150 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN OR BX PRT	1094960000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248866854 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN GN BX PRT	1827060000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248331994 100 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/180 SN GN BX PRT	1807260000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248278275 50 个 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/180 SN BK BX	1792780000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226764 50 个 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/17/180 SN BK BX	1940970000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655878 50 个 回路数: 17, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/17/180 SN OR BX	1940880000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 50 个 回路数: 17, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN BK BX	1792820000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226801 150 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/13/180 SN GN BX	1899430000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519330 50 个 回路数: 13, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/180 SN BK BX	1792770000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226757 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/180 SN BK BX	1792800000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226788 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/180 SN BK BX	1899520000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519422 50 个 回路数: 15, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/180 SN GN BX	1792900000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226986 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/05/180 SN GN BX PRT	1142050000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248924943 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/180 SN GN BX	1899390000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519293 50 个 回路数: 11, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/18/180 SN OR BX	1940900000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655946 50 个 回路数: 18, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/180 SN BK BX	1792840000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226924 50 个 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/180 SN GN BX	1871400000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248450008 50 个 回路数: 7, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/180 SN GN BX	1792930000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248227013 50 个 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/09/180 SN OR BX	1940800000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656035 50 个 回路数: 9, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN GN BX	1792910000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226993 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/180 SN BK BX	1899400000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519309 50 个 回路数: 11, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN TGY BX SO	1021630000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248775927 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/180 SN BK BX	1871410000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248450213 50 个 回路数: 7, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/20/180 SN OR BX	1940920000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655922 50 个 回路数: 20, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/180 SN OR BX	1940740000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656097 50 个 回路数: 3, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/06/180 SN GN BX PRT	1848110000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248369096 150 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/17/180 SN GN BX	1940930000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655915 50 个 回路数: 17, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/180 SN OR BX	1940830000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656004 50 个 回路数: 12, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN GN BX PRT	1827030000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248331963 180 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN TGY BX SO	1021640000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248775910 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/180 SN OR BX	1940850000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655984 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/19/180 SN GN BX	1940950000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655892 50 个 回路数: 19, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/20/180 SN GN BX	1940960000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655885 50 个 回路数: 20, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN GN BX PRT	1859170000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248411610 180 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/180 SN GN BX PRT	1807300000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248278510 50 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/180 SN GN BX	1792860000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226948 50 个 回路数: 2, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN GN BX PRT	1848130000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248369416 100 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/180 SN GN BX	1792920000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248227006 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/06/180 SN GN BX PRT	1827040000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248331970 150 个 回路数: 6, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN GN BX	1792880000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226962 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN OR BX	1940790000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656042 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/180 SN GN BX PRT	1807320000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248278534 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/180 SN GN BX	1792940000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248227020 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN GN BX PRT	1807270000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248278282 180 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/180 SN GN BX PRT	1142060000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248924882 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/180 SN GN BX	1792890000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226979 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/180 SN OR BX	1940760000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656073 50 个 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/180 SN OR BX	1940870000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248655960 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN OR BX PRT	1045720000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248779550 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/180 SN BK BX	1792790000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248226771 50 个 回路数: 4, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列
SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/90



压线框接线插头用于联接导线

提供三种进线方向, 可灵活设计联接类型:

- 180° 导线与插接方向平行
 - 90° 导线垂直于插接方向, 并且位于上方
 - 270° 导线垂直于插接方向, 并且位于下方
- 根据联接的不同要求, 提供三种外壳:

- 无法兰的标准外壳
- 螺钉法兰 (F)
- 带魏德米勒专利释放杆(LR)的法兰, 无需工具即可实现无应变的锁定和分离

魏德米勒接插件, 间距为 3.81 毫米 (0.15 英寸), 与标准接插件布局兼容, 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BCZ 3.81/13/90 SN BK BX	1899420000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519323 50 个 回路数: 13, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/04/90 SN GN BX	1798710000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243297 50 个 回路数: 4, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/02/90 SN GN BX	1798680000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243273 50 个 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/06/90 SN GN BX	1798730000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243419 50 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/08/90 SN OR BX	1939890000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656936 50 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/05/90 SN BK BX	1798570000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243228 50 个 回路数: 5, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/10/90 SN GN BX	1798750000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243433 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒
BCZ 3.81/11/90 SN OR BX	1939920000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656905 50 个 回路数: 11, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装	盒

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/12/90 SN BK BX	1798630000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243259 50 个 回路数: 12, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/90 SN BK BX	1798500000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243006 50 个 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/90 SN OR BX	1939950000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656875 50 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/10/90 SN BK BX	1798610000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243242 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/90 SN GN BX	1899450000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519354 50 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/02/90 SN OR BX	1939820000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248653966 50 个 回路数: 2, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/90 SN BK BX	1798590000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243235 50 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/90 SN OR BX	1939830000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248653959 50 个 回路数: 3, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/90 SN OR BX	1939880000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656943 50 个 回路数: 7, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/90 SN OR BX	1939930000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656899 50 个 回路数: 12, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/07/90 SN BK BX	1858960000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248410576 50 个 回路数: 7, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/90 SN BK BX	1798120000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248241316 50 个 回路数: 3, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/90 SN OR BX	1939960000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656868 50 个 回路数: 15, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/10/90 SN OR BX	1939910000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656912 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/06/90 SN OR BX	1939870000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656950 50 个 回路数: 6, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/03/90 SN GN BX	1798690000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243280 50 个 回路数: 3, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/13/90 SN OR BX	1939940000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656882 50 个 回路数: 13, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/09/90 SN OR BX	1939900000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656929 50 个 回路数: 9, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/90 SN OR BX	1939840000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248653942 50 个 回路数: 4, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/04/90 SN BK BX	1798550000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243211 50 个 回路数: 4, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/90 SN GN BX	1798740000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243426 50 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/08/90 SN BK BX	1798130000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248241323 50 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/90 SN OR BX	1939970000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656851 50 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/14/90 SN BK BX	1899460000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519361 50 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/90 SN GN BX	1798720000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243303 50 个 回路数: 5, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/90 SN GN BX	1798770000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243457 50 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 SC 3.81/02/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BCZ 3.81/15/90 SN GN BX	1899490000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519392 50 个 回路数: 15, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/90 SN GN BX	1899370000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519279 50 个 回路数: 11, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/16/90 SN BK BX	1798660000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243266 50 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/15/90 SN BK BX	1899500000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519408 50 个 回路数: 15, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/11/90 SN BK BX	1899380000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519286 50 个 回路数: 11, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/13/90 SN GN BX	1899410000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248519316 50 个 回路数: 13, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/05/90 SN OR BX	1939860000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248656967 50 个 回路数: 5, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装
BCZ 3.81/12/90 SN GN BX	1798760000	PCB 接插件, 插头, 3.81 mm, 4032248243440 50 个 回路数: 12, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒 装	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² 盒 UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16 装

