


## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

### 订货数据

类型	SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX
订货号	<a href="#">1520160000</a>
版本	PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190136741
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A
包装	盒装
状态文本	本文件在以后将不再提供。
废止日期	2017-12-31
替代产品	<a href="#">1147510000</a>

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 技术数据


#### 尺寸及重量

净重 2.51 g


#### 额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	18 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	14.5 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	15 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	12 A
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	4 kV
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	4 kV
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)	4 kV
瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A		

#### 额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

#### 额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

#### 系统特征值

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	安装在印刷线路板上	焊连接
间距 mm (P)	5.08 mm	间距 inch (P)	0.2 inch
回路数	8	焊针长度 (l)	3.2 mm
焊针尺寸	d = 1.2 mm, 八角形	可编码	是
每回路的焊脚数目	1	焊孔直径 (D)	1.3 mm
焊孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm	L1 (mm)	35.56 mm
L1 (inch)	1.4 inch	绝缘电阻	> 10 <sup>6</sup> mΩ
防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入	防触电保护 (按照DIN VDE57106)	插入时的手指安全保护

#### 材料数据

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
绝缘材料组	IIIa	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C	最大储存相对湿度	80 %

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列  
SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**技术数据**

**分类**

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

**说明**

- 提示
- Additional colours on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - P on drawing = pitch
  - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.


**认证**



ROHS 一致

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/180 SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/08/180 SN OR BX	<a href="#">1943640000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248617647 45 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/08/180 SN BK BX	<a href="#">1943870000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248617913 45 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.00/270 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/270 SN OR BX	<a href="#">1958810000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637645 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/270 SN BK BX	<a href="#">1959040000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637973 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLDT 5.08



该插头每回路采用双压线框接线，进线方向为 90° 和 270°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLDT 5.08/08/- SN BK BX	<a href="#">1660770000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190417222 50 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLDT 5.08/08/- SN OR BX	<a href="#">1644790000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190284008 50 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.08/270 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置 +/- 螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/270 SN BK BX	<a href="#">1949080000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626533 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/08/270 SN OR BX	<a href="#">1948850000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626304 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/270LH SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/270LH SN OR BX	<a href="#">1961380000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640652 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/270LH SN BK BX	<a href="#">1961610000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640881 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/270



压线框接线插头，进线方向为 270°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/08/270 SN BK BX	<a href="#">1637870000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275112 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/08/270 SN OR BX	<a href="#">1637640000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274887 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/270F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/270F SN OR BX	<a href="#">1960400000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639267 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/270F SN BK BX	<a href="#">1960660000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639625 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/90



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/90 SN BK BX	<a href="#">1553310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190267773 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/90 SN OR BX	<a href="#">1553360000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190001315 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/180 SN OR BX	<a href="#">1707520000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190395889 42 个 回路数: 8, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/08/180 SN BK BX	<a href="#">1707750000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190316754 42 个 回路数: 8, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.00/270LR SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置 +/- 螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/270LR SN OR BX	<a href="#">1960900000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639922 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/270LR SN BK BX	<a href="#">1961130000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640195 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.08/180F



螺钉顶部接线插头，平直进线，带螺钉法兰。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/180F SN OR BX	<a href="#">1802890000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248257966	36 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装	
BLZ 5.08/08/180F SN BK BX	<a href="#">1803100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258208	50 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装	

#### BLZP 5.08/270LH SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置 +/- 螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/270LH SN BK BX	<a href="#">1947300000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623266	36 个	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	盒装	
BLZP 5.08HC/08/270LH SN OR BX	<a href="#">1947070000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622931	36 个	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	盒装	

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/180F SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/180F SN OR BX	<a href="#">1955740000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634279 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/180F SN BK BX	<a href="#">1955970000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634545 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/180LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/180LH SN OR BX	<a href="#">1892250000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248505654 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/180LH SN BK BX	<a href="#">1893660000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507849 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.00/180




压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/08/180 SN BK BX	<a href="#">1596110000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190014223 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZ 5.00/08/180 SN OR BX	<a href="#">1571410000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190052386 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLT 5.08



螺钉顶部接线插头, 进线方向为 180°。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/08/180 SN OR BX	<a href="#">1500160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190099152 42 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BLT 5.08HC/08/180 SN BK BX	<a href="#">1500110000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190861742 42 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/225 SN



压线框接线插头，进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/225 SN OR BX	<a href="#">1946310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621880 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/08/225 SN BK BX	<a href="#">1946620000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622399 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLIDC 5.08



IDC 接线插头。插头提供标记和编码空间。

- 0.35 - 0.75 mm<sup>2</sup> (IEC) / 22 - 20 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 5 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLIDC 5.08/08/180 SN OR BX	<a href="#">1725000000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190377342 50 个 回路数: 8, 180°, IDC端子, 最 大压接面积: 0.75 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 11 A / 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 5 A / AWG 22 - AWG 20 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180LR



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/180LR SN OR BX	<a href="#">1851470000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248382941	4032248382941	36 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLZF 5.08/08/180LR SN BK BX	<a href="#">1892780000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506927	4032248506927	36 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

#### BLZP 5.08/270F SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置 +/- 螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/270F SN BK BX	<a href="#">1950640000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248629015	4032248629015	36 个	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	盒装
BLZP 5.08HC/08/270F SN OR BX	<a href="#">1950370000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628490	4032248628490	36 个	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BL 5.00




螺钉垫片接线插头。插头提供标记空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 5.00/08/180 SN BK BX	<a href="#">1730760000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190387273 50 个 回路数: 8, 180°, 压钳式连接。 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BL 5.00/08/180 SN OR BX	<a href="#">1723170000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248002573 50 个 回路数: 8, 180°, 压钳式连接。 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

#### BLT 5.08F



螺钉顶部接线插头, 平直进线, 带螺钉法兰。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/08/180F SN BK BX	<a href="#">1844280000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248356218 36 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/08/180F SN OR BX	<a href="#">1844050000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248355976 36 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (受限插拔)**

**BLZP 5.00/180 SN**



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/180 SN OR BX	<a href="#">1954430000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248633142 45 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/180 SN BK BX	<a href="#">1955510000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634002 45 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**BLZP 5.08/90F SN**



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/90F SN OR BX	<a href="#">1949860000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248627783 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/08/90F SN BK BX	<a href="#">1950100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628032 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLC 5.08R



冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLC 5.08/08/180R OR BX	<a href="#">1610550000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190080563		50 个	IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	盒装
BLC 5.08/08/180R BK BX	<a href="#">1712020000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935030		50 个	IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14	盒装

#### BLZF 5.08/180LH



弹片接线插头, 可节省时间, 平直进线, 带释放杆或有挂钩的释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/180LH SN OR BX	<a href="#">1895780000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248510504		36 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLZF 5.08/08/180LH SN BK BX	<a href="#">1893220000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507368		36 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (受限插拔)**

**BLZF 5.08/270**



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/270 SN OR BX	<a href="#">1672000000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433710 42 个 回路数: 8, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/08/270 SN BK BX	<a href="#">1672230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433949 42 个 回路数: 8, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

**BLF 5.08/90F SN**



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/08/90F SN OR BX	<a href="#">1002150000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694105 36 个 回路数: 8, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLF 5.08HC/08/90F SN BK BX	<a href="#">1000280001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690244 36 个 回路数: 8, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLL 5.08/180



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/08/180 3.2 SN OR BX	<a href="#">1630770000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190204198 42 个		IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

#### BLZP 5.00/180LR SN



压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/180LR SN OR BX	<a href="#">1956310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装	4032248635016 36 个		IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/180LR SN BK BX	<a href="#">1956540000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装	4032248635337 36 个		IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BL 5.08



螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 5.08/08/180 SN BK BX	<a href="#">1716530000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376604 50 个 回路数: 8, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.08/08/180 SN OR BX	<a href="#">1716380000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376420 50 个 回路数: 8, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.08/08/180 SN DKGX BX	<a href="#">1723890000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376253 50 个 回路数: 8, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

#### BLL 5.08/90



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/08/90 3.2 SN BK BX	<a href="#">1730190000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装	4050118007008 42 个		IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒装
BLL 5.08/08/90 3.2 SN OR BX	<a href="#">1623000000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190194055 42 个		IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.00/180F




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/08/180F SN BK BX	<a href="#">1843580000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248355303 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/08/180F SN OR BX	<a href="#">1843350000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248355075 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLIDC 5.08B



IDC 接线插头。插头提供标记和编码空间。

- 0.35 - 0.75 mm<sup>2</sup> (IEC) / 22 - 20 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 5 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLIDC 5.08/08/180B SN BK BX	<a href="#">1759670000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248069903 50 个 回路数: 8, 180°, IDC端子, 最 大压接面积: 0.75 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 11 A / 0.5 - 0.75 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 5 A / AWG 22 - AWG 20 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/90 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/90 SN OR BX	<a href="#">1958230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637102 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/90 SN BK BX	<a href="#">1958590000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637331 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/180LR



压线框接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/180LR SN OR BX	<a href="#">1851260000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248382637 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/180LR SN BK BX	<a href="#">1893010000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507153 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/90



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/90 SN BK BX	<a href="#">1671080000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432751 42 个 回路数: 8, 90°, 弹片联接, 最 大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/08/90 SN OR BX	<a href="#">1670850000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432454 42 个 回路数: 8, 90°, 弹片联接, 最 大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/270



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/270 SN OR BX	<a href="#">1557960000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190085902 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/270 SN BK BX	<a href="#">1557910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190269487 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/180LR SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/08/180LR SN BK BX	<a href="#">1945120000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620265 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/08/180LR SN OR BX	<a href="#">1944890000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248619917 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/90



压线框接线插头，进线方向为 90°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/08/90 SN OR BX	<a href="#">1636000000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190265793 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/08/90 SN BK BX	<a href="#">1636950000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274191 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.08/90LH SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/08/90LH SN OR BX	<a href="#">1002540000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694914	36 个	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	12	盒装
BLF 5.08HC/08/90LH SN BK BX	<a href="#">1000700001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690893	36 个	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	12	盒装

#### BLF 5.08/90LR SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/08/90LR SN BK BX	<a href="#">1000470001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690435	36 个	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	12	盒装
BLF 5.08HC/08/90LR SN OR BX	<a href="#">1002340000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694501	36 个	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	12	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.08/180



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/180 SN BK BX	<a href="#">1527010000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190138967 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX	<a href="#">1527060000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190152314 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLT 5.08LR



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。插头标记，可编码。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/08/180LR SN BK BX	<a href="#">1894190000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508532 36 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BLT 5.08HC/08/180LR SN OR BX	<a href="#">1890280000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498765 36 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180F



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/180F SN BK BX	<a href="#">1803620000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248259021	4032248259021	36 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLZF 5.08/08/180F SN OR BX	<a href="#">1803390000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258796	4032248258796	36 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

#### BLL 5.08/90FI



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/08/90FI 3.2SN OR BX	<a href="#">1843810000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 反向 法兰, 焊接, 5.08 mm, 回 路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248355563	36 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.08/90 SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计连锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/08/90 SN BK BX	<a href="#">1000090001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690022 42 个 回路数: 8, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLF 5.08HC/08/90 SN OR BX	<a href="#">1001590000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248693399 42 个 回路数: 8, 90°, 直插式弹簧 连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

#### BLZP 5.08/270LR SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/270LR SN OR BX	<a href="#">1947590000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623884 36 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	盒装
BLZP 5.08HC/08/270LR SN BK BX	<a href="#">1947820000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248624317 36 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/180F SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/08/180F SN BK BX	<a href="#">1944390000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618965 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/08/180F SN OR BX	<a href="#">1944150000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618736 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.08/180LH SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/08/180LH SN BK BX	<a href="#">1945580000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620753 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/08/180LH SN OR BX	<a href="#">1945350000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620524 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/180LH SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/180LH SN OR BX	<a href="#">1956930000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248635818 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/180LH SN BK BX	<a href="#">1957230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248636051 36 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/225



压线框接线插头，进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/225 SN OR BX	<a href="#">1741700000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190219093 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/225 SN BK BX	<a href="#">1741930000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190272876 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/90F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置 +/- 螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/08/90F SN OR BX	<a href="#">1959460000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638291 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/08/90F SN BK BX	<a href="#">1959690000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638628 36 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLT 5.08LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。插头标记，可编码。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/08/180LH SN BK BX	<a href="#">1892550000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506590 36 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/08/180LH SN OR BX	<a href="#">1890050000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498468 36 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/270B




弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/270B SN BK BX	<a href="#">1672690000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434403 42 个 回路数: 8, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/08/270B SN OR BX	<a href="#">1672460000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434175 42 个 回路数: 8, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/90B



压线框接线插头, 进线方向为 90°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/08/90B SN OR BX	<a href="#">1637180000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274429 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/08/90B SN BK BX	<a href="#">1637410000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274658 42 个 回路数: 8, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列  
SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (完全可插拔)**
**BLZP 5.08/225B SN**


压线框接线插头，进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时接线口打开。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/08/225B SN BK BX	<a href="#">1946040000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621576 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/08/225B SN OR BX	<a href="#">1945810000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621286 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**BLZF 5.08/180B**


弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/180B SN OR BX	<a href="#">1708360000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190317829 42 个 回路数: 8, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/90B



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/08/90B SN BK BX	<a href="#">1671540000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433246 42 个 回路数: 8, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZF 5.08/08/90B SN OR BX	<a href="#">1671310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433017 42 个 回路数: 8, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLL 5.08/180B



用于安装在印刷线路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX	<a href="#">1682790000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190474553 42 个		IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/180B




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/180B SN OR BX	<a href="#">1529360000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190115999		50 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLZ 5.08/08/180B SN BK BX	<a href="#">1529310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190038601		50 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

#### BLZ 5.08/90B



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/90B SN OR BX	<a href="#">1555660000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190136413		42 个	IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/225B



压线框接线插头，进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/225B SN BK BX	<a href="#">1742390000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248049813 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/225B SN OR BX	<a href="#">1742160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190247485 42 个 回路数: 8, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/270B



压线框接线插头，进线方向为 270°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/08/270B SN OR BX	<a href="#">1638100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275365 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/08/270B SN BK BX	<a href="#">1638330000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275594 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLC 5.08BR



冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLC 5.08/08/180BR BK BX	<a href="#">1712170000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935184 50 个 回路数: 8, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLC 5.08/08/180BR OR BX	<a href="#">1649430000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190294540 50 个 回路数: 8, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

#### BLDT 5.08B



该插头每回路采用双压线框接线, 进线方向为 90° 和 270°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLDT 5.08/08/-B SN OR BX	<a href="#">1651800000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190400484 50 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLDT 5.08/08/-B SN BK BX	<a href="#">1673840000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190435578 50 个 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### ZZ\_Varianten



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/180B SN DKGX BX	<a href="#">1529350000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190290245 50 个 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/270B



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/08/270B SN BK BX	<a href="#">1560210000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190269715 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/08/270B SN OR BX	<a href="#">1560260000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190163396 42 个 回路数: 8, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

