

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 25 pôles

L'illustration représente la version
FLKM-D37 SUB/S

Propriétés produit



Données commerciales

Unité de conditionnement	5 pcs
GTIN	 4 017918 054632
Poids par pièce (hors emballage)	0.13704 KGM
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	78,8 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	58,5 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	125 V AC/DC
Courant max. admissible (par branche)	2,5 A
	1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)
Nombre de pôles	25

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Caractéristiques techniques

Généralités

Emplacement pour le montage	Indifférent
Indice de protection	IP20
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de choc assignée	1,2 kV (Isolation fonctionnelle)
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG min.	24
Section du conducteur AWG max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
-------------	----------

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
Intensité nominale IN	2,5 A
Tension nominale UN	125 V

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-12
Intensité nominale IN	2,5 A
Tension nominale UN	125 V

EAC

cULus Recognized

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Accessoires

Accessoires

Câble préconfectionné

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 0,5 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 1 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 1,5 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 2 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 3 m

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Accessoires

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 4 m

Câble - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 25 pôles, longueur : 6 m

Câble - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur D-SUB mâle et d'1 connecteur D-SUB femelle, longueur variable

Câble - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs D-SUB mâles, longueur variable

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée. Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 0,5 m

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Accessoires

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1 m

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1,5 m

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 2 m

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 3 m

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 4 m

Module interface - FLKM-D25 SUB/B - 2281209

Accessoires

Câble - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m

Câble - CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : variable