




COLLECTIVITÉ



60
80
daN

MONTURE


Pivotante. Acier embouti. Pivotelement sur deux couronnes de billes. Fixation à trou central ou à platine. Protection zinguée brillante.



BLOCK-ROLL / BR

ROUE

PLASTEX : Bandage plein en caoutchouc gris non tachant, corps de roue polypropylène copolymère gris. Alésage lisse ou roulements à billes. Pare-fils zingués. Axe boulonné.



BLOCAGE

BLOCK-ROLL : Frein arrière double action : roue et pivotelement. Pédale en polyamide 6.6 renforcé par des fibres de verre.

APPLICATIONS

Appareils mobiles ou manutention légère. Ne marque pas les sols.

						TYPE			CODE		EAN13
A TROU											
75	25	110	35	12	60			0,385	14 530 1200	4	339680 820030 6
								0,420	14 530 1400	4	339680 820031 3
								0,460	14 530 1220	4	339680 820032 0
								0,490	14 530 1420	4	339680 820033 7
100	24	132	37	12	70			0,520	14 531 1200	4	339680 714531 8
								0,530	14 531 1400	4	339680 820041 2
								0,600	14 531 1220	4	339680 714532 5
								0,610	14 531 1420	4	339680 820043 6
120	24	157	40	12	80			0,665	14 532 1200	4	339680 714533 2
								0,675	14 532 1400	4	339680 820051 1
								0,745	14 532 1220	4	339680 714534 9
								0,760	14 532 1420	4	339680 820053 2

									TYPE			CODE		EAN13
A PLATINE														
75	25	117	35	97 x 72	72 x 45	8	60			0,510	16 530 1200	4	339680 821030 5	
										0,550	16 530 1400	4	339680 821031 2	
										0,590	16 530 1220	4	339680 821032 9	
										0,625	16 530 1420	4	339680 821033 6	
100	24	140	37	97 x 72	72 x 45	8	70			0,650	16 531 1200	4	339680 821040 4	
										0,665	16 531 1400	4	339680 821041 1	
										0,725	16 531 1220	4	339680 821042 8	
										0,740	16 531 1420	4	339680 821043 5	
120	24	165	40	97 x 72	72 x 45	8	80			0,790	16 532 1200	4	339680 821050 3	
										0,815	16 532 1400	4	339680 821051 0	
										0,865	16 532 1220	4	339680 821052 7	
										0,890	16 532 1420	4	339680 820053 5	