

SAK系列, 附件
Q 3 SAK2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

使用横联件、横联片、横联套管和横联固定螺钉，可以预装配横联组件。

所有单个的部件可以根据需要单独订货。预装配好的横联组件可以放入端子中央的横联通道，并用螺钉拧紧。

订货数据

类型	Q 3 SAK2.5
订货号	0337100000
版本	SAK系列, 附件, 横联, 用于横联件, 回路数: 3
GTIN (EAN)	4008190015411
最小包装数	50 个

数据页

SAK系列, 附件
Q 3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	17.2 mm	高度	6 mm
深	20.5 mm	净重	5.48 g

其他技术数据

安装指导	直接安装	类型	用于横联件
防爆版	不		

额定数据

额定电流	24 A
------	------

材料参数

颜色	灰色
----	----

系统特征值

产品系列	SAK系列, 附件	安装导轨	无
------	-----------	------	---

分类

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

产品说明

技术数据	最大 6 mm ² 横向联接的电流负载可达 41 A。
------	--

认证

认证	
----	---

ROHS	一致
------	----