

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

优势

- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 016302
GTIN	4017918016302
海关税则号	3926909090
Sales Key	BG2112

技术数据

尺寸

厚度 (a)	8 mm
--------	------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

注意事项	可使用CMS打印机打印标识
颜色	白色
型号	高
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

技术数据

概述


耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
标记安装类型	卡接到高型标记槽

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级, 符合UL 94	V2

产品图

示意图



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

分类

ETIM

ETIM 7.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

附件

附件

标记架

料盒插件 - CMS-P1-M/ZB - 5144699



塑料料盒插件，适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK。用于放置22个快速标记条