

**工业以太网
IE-M12-ADAP S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 穿墙式, IP67

订货数据

类型	IE-M12-ADAP S
订货号	8901620000
版本	转接器, 直, RJ45, M12, 5 类 (ISO/IEC 11801), IP 67
GTIN (EAN)	4032248653577
最小包装数	1 个

工业以太网
IE-M12-ADAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 33.6 g

温度

工作温度 -5 °C...+60 °C 存储温度
安装温度

下载

GOST认证 POCC DE.ME25.B01411.pdf PROFINET 厂商声明 PN Manufacturer Declaration.pdf

PB47 USB /M12 I通用参数

外壳基本材料	聚酰胺, 全屏蔽的金属外壳	屏蔽	360° 屏蔽插针
物品描述	转换头, 直	目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)
端口 2	M12	端口 1	RJ45
触点插孔直径	M12	配置	M12 孔式到RJ45孔式
防护等级	IP 67		

标准

连接器标准 IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

分类

ETIM 3.0	EC000516	UNSPSC	30-21-18-14
eClass 5.1	27-26-07-02	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

认证

认证




ROHS 一致

**工业以太网
IE-M12-ADAP S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

尺寸图



尺寸图

